



Zestaw bitów z uchwytem 32-elem., Typ: S



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 676100 S |
| GTIN | 4013288038661 |
| Klasa artykułu | 63H |

Opis

Wykonanie:

Zestawy Kraftform Kompakt®, złożone z najczęściej używanych bitów i uchwyty **do pracy ręcznej i do wkrętarek**. Uchwyt wkrętaka **Kraftform** z uchwytem szybkowymiennym do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

Zastosowanie:

Profile specjalne do połączeń śrubowych o wysokich wymagach bezpieczeństwa.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym z trzpieniem: Po 1 szt. rozm. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn. z trzpieniem: Nr 675350 po 1 szt. rozm. TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do czworokąta wewnętrznego: Po 1 szt., rozm. 0; 1; 2; 3

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do TRI-WING®: Nr 675370 po 1 szt. rozm. 1; 2; 3

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub TORQ-SET®: Nr 675360 po 1 szt. rozm. 6; 8; 10; 1/4

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do imadeł: Nr 675395 po 1 szt. rozm; 4; 6; 8; 10

Uchwyt wkrętakowy: 1 szt. nr 676410 z uchwytem szybkowymiennym „Rapidaptor” C/E 6,3

Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. nr 675020 wielk. 6,3K

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkręтак 4-kątny |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkręтак płaski 6-kątny z otworem |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | uchwyt |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkręтак do śrub TORX® z otworem |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | profil Torq-Set |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkręтак Tri-Wing |
| oznaczenie producenta | KK 71 Security |
| liczba części | 32 |
| uchwyt | Uchwyt do wkręтакa |
| grot teleskopowy chowany w uchwycie | nie |
| Rodzaj produktu | Narzędzie do bitów |

Akcesoria

| | |
|---|-------------|
| Bity TORQ-SET®-Mplus, 1/4 cala C 6,3 TORQ-SET®-Profil 10 | 675360 10 |
| Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX10 | 675350 TX10 |
| Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX20 | 675350 TX20 |
| Bity TORQ-SET®-Mplus, 1/4 cala C 6,3 TORQ-SET®-Profil 1/4 | 675360 1/4 |
| Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX30 | 675350 TX30 |
| Bity TORQ-SET®-Mplus, 1/4 cala C 6,3 TORQ-SET®-Profil 8 | 675360 8 |
| Bity do docisków, 1/4 cala C 6,3 Typ 8 | 675395 8 |
| Bit TRI-WING®, 1/4 cala C 6,3 profil TRI-WING® 3 | 675370 3 |
| Bit TRI-WING®, 1/4 cala C 6,3 profil TRI-WING® 2 | 675370 2 |
| Bity do docisków, 1/4 cala C 6,3 Typ 4 | 675395 4 |
| Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX40 | 675350 TX40 |

| | |
|---|-------------|
| Bity do docisków, 1/4 cala C 6,3 Typ 6 | 675395 6 |
| Bity do docisków, 1/4 cala C 6,3 Typ 10 | 675395 10 |
| Bity TORQ-SET®-Mplus, 1/4 cala C 6,3 TORQ-SET®-Profil 6 | 675360 6 |
| Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX25 | 675350 TX25 |
| Bit TRI-WING®, 1/4 cala C 6,3 profil TRI-WING® 1 | 675370 1 |
| Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX15 | 675350 TX15 |
| Chwyty z magnesem / szybkozłączem chwyt 6-kątny 6,3K | 675020 6,3K |