



Zestaw bitów z uchwytem 31-elem.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	676150
GTIN	4013288144652
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Zestawy Kraftform Kompakt®, złożone z najczęściej używanych bitów i uchwyty **do pracy ręcznej i do wkrętarek. Uchwyt wkrętaka Kraftform** z uchwytem szybkowymiennym do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675200 2 szt. 1/25; 3 szt. 2/25; 1 szt. 3/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 675380 1 szt. 1/25; 3 szt. 2/25; 1 szt. 3/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: 1 szt. 675240 wielk. 3; 4; 5; 6; 8

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: 1 szt. wielk. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn. z trzpieniem: 1 szt. 675350 wielk. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: 1 szt. wielk. 1,0x5,5

Adapter: 1 szt. czworokąt wewnętrzny 1/4 cala – uchwyt bitów 1/4 cala

Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. nr 675020 wielk. 6,3K

Grzechotka do końcówek bit 1/4 cala: 1 szt. nr 676645

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX® z otworem
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski Pozidriv
oznaczenie producenta	Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
liczba części	31
uchwyt	Grzechotka do końcówek bit 1/4 cala
Rodzaj produktu	Narzędzie do bitów

Akcesoria

Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX30	675350 TX30
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 8 mm	675240 8
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 3 mm	675240 3
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX15	675350 TX15
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX25	675350 TX25
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm	675200 3/25
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX10	675350 TX10
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX20	675350 TX20
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675200 1/25
Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675380 1/25
	675200 2/25

Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm

Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 6 mm

675240 6

Klucz z grzechotką do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3 i E 6,3 Typ 1/4

676645 1/4

Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętnąwarde wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm

675380 2/25

Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętnąwarde wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm

675380 3/25

Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 4 mm

675240 4

Chwyty z magnesem / szybkołączem chwyt 6-kątny 6,3K

675020 6,3K

Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 5 mm

675240 5