

Garant**Zestaw bitów z uchwytem 32-elem.****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	676160
GTIN	4045197635013
Klasa artykułu	61F

Opis**Wykonanie:**

System-Box z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS z zawiasami i zatrzaskiem. W stanie otwartym można łatwo wyjmować bity dzięki dużym przestrzeniom pośrednim.

Zestawy Kraftform Kompakt®, złożone z najczęściej używanych bitów i uchwyty **do pracy ręcznej i do wkrętarek. Uchwyt wkrętaka Kraftform** z uchwytem szybkowymiennym do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

Zawartość:

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) posortowane; 1 złączka; 1 adapter; 1 grzechotka do bitów

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675105 po 1 szt. wielk. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 675115 po 2 szt. rozm. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Nr 675125 1 szt. rozm. 2,5; 3; 4; 5; 6

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Nr 675155 po 2 szt. rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: 1 szt. wielk. 4x0,5; 5,5x1; 6,5x1,2

Adapter: 1 szt. czworokąt wewnętrzny 1/4 cala – uchwyt bitów 1/4 cala

złączka: 1 szt. nr 675050 wielk. 6,3

Grzechotka do końcówek bit 1/4 cala: 1 szt. nr 676690

Opis techniczny

grot 6-kątny do bitów	C 6,3
wysokość	47 mm
długość	127 mm
szerokość	85 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
liczba części	32
uchwyt	Grzechotka do końcówek bit 1/4 cala
Opakowanie	kasiecie z tworzywa ABS
Rodzaj produktu	Narzędzie do bitów

Akcesoria

Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus 6 - kątny 3 mm	675125 3
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus 6 - kątny 6 mm	675125 6
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus 6 - kątny 4 mm	675125 4
Pudełka systemowe Typ 21-1	630320 21-1
Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675115 1/25
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm	675105 3/25
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3 ze strefą skrętną profil Torx® TX20	675155 TX20

Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675115 2/25
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3, profil Hex-Plus 6 - kątny 2,5 mm	675125 2,5
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3 ze strefą skrętną profil Torx® TX30	675155 TX30
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675105 2/25
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3 ze strefą skrętną profil Torx® TX25	675155 TX25
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3, profil Hex-Plus 6 - kątny 5 mm	675125 5
Klucz z grzechotką do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3 i E 6,3 Typ 1/4	676690 1/4
Chwył z magnesem / szybkozłączem chwył 6-kątny 6,3	675050 6,3
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3 ze strefą skrętną profil Torx® TX10	675155 TX10
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675105 1/25
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3 ze strefą skrętną profil Torx® TX15	675155 TX15
Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm	675115 3/25
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3 ze strefą skrętną profil Torx® TX40	675155 TX40