



Zestaw bitów z uchwytem 32-elem., Typ: M



Dane zamówienia

Numer katalogowy	676100 M
GTIN	4013288157027
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Zestawy Kraftform Kompakt®, złożone z najczęściej używanych bitów i uchwyty **do pracy ręcznej i do wkrętarek**. Uchwyt wkrętaka **Kraftform** z uchwytem szybkowymiennym do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

Zastosowanie:

Popularne profile do zwykłych połączeń śrubowych.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675200 po 3 szt. rozm. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 675220 po 3 szt. rozm. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Nr 675240 po 1 szt. rozm. 4; 5; 6

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn. z trzpieniem: Nr 675350 po 1 szt. rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: Po 1 szt. rozm 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Uchwyt wkrętakowy: 1 szt. nr 676410 z uchwytem szybkowymiennym „Rapidaptor” C/E 6,3

Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. nr 675020 wielk. 6,3K

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX® z otworem
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
oznaczenie producenta	KK 70 Allround
liczba części	32
uchwyt	Uchwyt do wkrętaka
grot teleskopowy chowany w uchwycie	nie
Rodzaj produktu	Narzędzie do bitów

Akcesoria

Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675220 1/25
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX25	675350 TX25
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675200 2/25
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm	675200 3/25
Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675220 2/25
Uchwyt wkrętakowy Kraftform do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3 i E 6,3z oprawką szybkowymienną uchwyt 6-kątny 6,3 mm	676410 6,3
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 4 mm	675240 4
Bity do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675200 1/25

Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 5 mm	675240 5
Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3profil Hex-Plus sześciokąt 6 mm	675240 6
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX30	675350 TX30
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX15	675350 TX15
Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3, ze strefą skrętną wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3/25 mm	675220 3/25
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX20	675350 TX20
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX40	675350 TX40
Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3z otworem profil Torx® TX10	675350 TX10
Chwyty z magnesem / szybkołączem chwyt 6-kątny 6,3K	675020 6,3K