

Zestawy narzędzi dla elektryków, 36-elem., bez torby



Dane zamówienia

Numer katalogowy	680455
GTIN	2050001017703
Klasa artykułu	66H

Opis

Zastosowanie:

Zawiera najważniejsze, wysokiej jakości narzędzia do instalacji elektrycznych.

Zawartość:

Metrówki drewniane **STABILA**®: 1 szt. nr 466005 wielk. 2

Poziomnice **STABILA**® z metalu lekkiego: 1 szt. nr 467030, wielk. 400

Piła uniwersalna **PUK**®: 1 szt. nr 581220

Wera Wkrętak płaski Schlitz, z izolacją VDE: po 1 szt. nr 663100 wielk. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Próbniki napięcia do 250 V: 1 szt. nr 665014, wielk. 2,5

Klucz do wstawek wtykowych wg EN 60900 w pełni izolowany do 1000 V: 1 szt. nr 665800 od 2 do 63 A

Wera Wkrętaki do wkrętów Phillips, izolowane wg VDE: po 1 szt. nr 668600 wielk. 1; 2

Szczypce uniwersalne **KNIPEX**®, z izolacją VDE: 1 szt. nr 701700, wielk. 160

Szczypce do instalacji wodnych **KNIPEX**®, z izolacją VDE: 1 szt. nr 705740, wielk. 250

Szczypce płaskie okrągłe **KNIPEX**®, z izolacją VDE i ostrzem: 1 szt. nr 713300, wielk. 160

Boczne szczypce tnące **KNIPEX**®, z izolacją VDE: 1 szt. nr 725300, wielk. 160

Szczypce do ściągania izolacji **KNIPEX**®, z izolacją VDE: 1 szt. nr 728750, wielk. 160

Noże do ściągania izolacji **JOKARI**®: 1 szt. nr 728010, wielk. 8 - 28

Przecinak murarski **RENNSTEIG**, płaski: 1 szt. nr 742500, wielk. 250

Przecinak murarski **RENNSTEIG**, szpiczasty: 1 szt. nr 742600, wielk. 250

Przecinak dla elektryków **RENNSTEIG**, płaski: 1 szt. nr 743000, wielk. 250

Młotek ślusarski z nasadką Hickory **GARANT**: 1 szt. nr 750110, wielk. 500

Pobijak z trzonkiem: 1 szt. nr 751010, rozm. 1

Zestaw wiertel z węglnikami spiekanyymi do betonu **Milwaukee®** w kasetce z tworzywa sztucznego: 1 szt. nr 786081 rozm. 5 (Ø 4 –10 mm)

Rozwiertak **PB Swiss Tools**: 1 szt. nr 831700, wielk. 110

Nylonowa linka do przeciągania **RUNPOTEC®**: 1 szt. nr 814862, wielk. 10

Nóż do kabli, ostrze stałe: 1 szt. nr 844300

Szpachla: 1 szt. nr 087650, wielk. 50

Pojemnik do gipsu gumowy: 1 szt. nr 087680, wielk. 125

Pędzle wodne: 1 szt. nr 087005, wielk. 20

Taśma izolacyjna, czarna: 1 szt. nr 083654, rozm. BLACK

Latarka, LED: 1 szt. nr 081437, rozm. BLACK

wskazówka:

Narzędzie jest dostarczane luzem.

Opis techniczny

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081557 LR3
Liczba dołączonych baterii	3
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Zestawy narzędzi

Akcesoria

Poziomnice z metalu lekkiego długość 400 mm	467030 400
Młotki ślusarskie z ochronnym kołnierzem trzonka masa bez trzonka 500 g	750110 500
Szczypce do ściągania izolacji, chromowane,izolowane wg VDE długość całkowita 160 mm	728750 160
Przecinaki murarskiezaostrzone długość całkowita 250 mm	742600 250
Latarki kieszonkowe, diodowe (LED)z bateriami kolor BLACK	081437 BLACK
Przecinak dla elektryków długość całkowita 250 mm	743000 250
Wkrętaki dla elektryków do wkrętów z główką Phillips, z uchwytem Kraftformcałkowicie izolowane wielkość gniazda krzyżowego 1	668600 1
Szpachle, uchwyt drewniany szerokość 50 mm	087650 50

Pojemnik do gipsu Ø maks. 125 mm	087680 125
Szczypce do pompy wodnej Alligator®uchwyty-VDE długość całkowita 250 mm	705740 250
Kombinerki chromowaneizolowane wg VDE długość całkowita 160 mm	701700 160
Taśma izolacyjna kolor BLACK	083654 BLACK
Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftformcałkowicie izolowane szerokość ostrza b 4 mm	663100 4
Szczypce tnące boczne, chromowaneizolowane wg VDE długość całkowita 160 mm	725300 160
Piła uniwersalna PUK z brzeszczotem uniwersalnym (310)uchwyt stały	581220
Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftformcałkowicie izolowane szerokość ostrza b 6,5 mm	663100 6,5
Nóż do kabli, stały	844300
Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftformcałkowicie izolowane szerokość ostrza b 8 mm	663100 8
Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftformcałkowicie izolowane szerokość ostrza b 5,5 mm	663100 5,5
Rozwiertak z uchwytem wysokoudarowym długość grotu 110 mm	831700 110
Przemysłowe pędzle pierścieniowe Ø 20 mm	087005 20
Przecinaki murarskiepłaskie długość całkowita 250 mm	742500 250
Szczypce płasko-okrągłe, prosteizolowane wg VDE długość całkowita 160 mm	713300 160
Noże do ściągania izolacji, z ostrzem hakowym do kabli o Ø 8-28 mm	728010 8-28
Wkrętaki dla elektryków do wkrętów z główką Phillips, z uchwytem Kraftformcałkowicie izolowane wielkość gniazda krzyżowego 2	668600 2
	786080 8

Zestaw wiertel z węglkami spiekanyymi do betonu liczba wiertel 8

Klucz do wstawek wtykowych, przekładanycalkowicie izolowane

665800

Próbniki napięcia, jakość specjalna szerokość ostrza 2,5 mm

665020 2,5

Linki do wciągania nylonowe Długość linki 10 m

814862 10

Wkrętaki znormalizowane dla elektryków do śrub płaskich, z uchwytem Kraftformcalkowicie izolowane szerokość ostrza b 3,5 mm

663100 3,5

Metrówka drewniana, żółta długość 2 m

466005 2