



## Asortyment bitów PrecisionBit 11-elementowy



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	675630
GTIN	7610733211708
Klasa artykułu	63E

### Opis

#### Zawartość:

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) sortowane

#### Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675281 po 1 szt. rozm. 1/25; 2/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Nr 675290 po 1 szt. rozm. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: Nr 675300 po 1 szt. rozm. 4; 5,5

Adaptery: 1 szt.

### Opis techniczny

grot 6-kątny do bitów	C 6,3
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
oznaczenie producenta	PrecisionBits
liczba części	11
Rodzaj produktu	Narzędzie do bitów

## Aksesoria

Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3 sześciokąt 3 mm	675290 3
Bity PrecisionBit do wkrętów płaskich, 1/4 cala C 6,3 szerokość ostrza 5,5 mm	675300 5,5
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3 sześciokąt 6 mm	675290 6
Bity PrecisionBit do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675281 2/25
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3 sześciokąt 8 mm	675290 8
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3 sześciokąt 4 mm	675290 4
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3 sześciokąt 2,5 mm	675290 2,5
Bity PrecisionBit do śrub z główką Phillips, 1/4 cala C 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1/25 mm	675281 1/25
Bity PrecisionBit do wkrętów płaskich, 1/4 cala C 6,3 szerokość ostrza 4 mm	675300 4
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3 sześciokąt 5 mm	675290 5