



Zestaw bitów 61-elem., Typ: M



Dane zamówienia

Numer katalogowy	675900 M
GTIN	4013288102058
Klasa artykułu	63H

Opis

Zawartość:

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) sortowane, 1 szybkozłączka.

Zawartość:

Bity C 6,3, długość 25 mm, do śrub z główką Phillips: Nr 675200 3 szt. rozm. 1/25; 6 szt. rozm. 2/25; 2 szt. rozm. 3/25

Bity C 6,3, długość 25 mm, do śrub Pozidriv: Nr 675320 3 szt. rozm. 1/25; 6 szt. rozm. 2/25; 2 szt. rozm. 3/25

Bity C 6,3, długość 25 mm, do śrub płaskich: Po 1 szt., rozm. 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Bity C 6,3, długość 25 mm, do śrub TORX® wewn.: Po 1 szt. rozm. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bity C 6,3, długość 25 mm, do śrub TORX® wewn. z otworem: Nr 675350 po 1 szt. rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bity C 6,3, długość 25 mm, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Nr 675240 po 1 szt. rozm. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Bity C 6,3, długość 25 mm, z końcówką sferyczną, do śrub 6-kątnych: Nr 675270 po 1 szt. rozm. 2,5; 3; 4; 5; 6

Bity C 6,3, długość 25 mm, do TRI-WING®: Nr 675370 po 1 szt. rozm; 2; 3; 4; 5
złączka: 1 szt.

Opis techniczny

grot 6-kątny do bitów	C 6,3
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak Tri-Wing
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX® z otworem
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
liczba części	61