



Asortyment bitów PrecisionBit 10-elem.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	675620
GTIN	7610733216185
Klasa artykułu	63E

Opis

Zawartość:

Groty do bitów E 6,3 (1/4 cala) sortowane.

Zawartość:

Bity, długość 50 mm, E 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 674205 po 1 szt. rozm. 1; 2

Bity, długość 50 mm, E 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 674225 po 1 szt. rozm. 1; 2

Bity, długość 50 mm, E 6,3, do śrub Torx® wewn.: Nr 674248 po 1 szt. rozm. TX10; TX15; TX20

Bity, długość 50 mm, E 6,3, do śrub płaskich: Nr 674257 po 1 szt. rozm. 4; 5,5; 6,25

Opis techniczny

grot 6-kątny do bitów	E 6,3
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
oznaczenie producenta	PrecisionBits
liczba części	10
Rodzaj produktu	Narzędzie do bitów

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
Bit PrecisionBit do śrub płaskich, 1/4 cala E 6,3 szerokość ostrza / długość całkowita 5,5 mm	674257 5,5
Bit PrecisionBit do śrub z główką Phillips, 1/4 cala E 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2 mm	674205 2
Bit PrecisionBit do śrub Pozidriv, 1/4 cala E 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2 mm	674225 2
Bit PrecisionBit do śrub płaskich, 1/4 cala E 6,3 szerokość ostrza / długość całkowita 4 mm	674257 4
Bit PrecisionBit do śrub płaskich, 1/4 cala E 6,3 szerokość ostrza / długość całkowita 6,25 mm	674257 6,25
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX10	674248 TX10
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Bit PrecisionBit do śrub Pozidriv, 1/4 cala E 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1 mm	674225 1
Bit PrecisionBit do śrub z główką Phillips, 1/4 cala E 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1 mm	674205 1