




**Pogłębiacze stożkowe z chwytem typu bit, 3-ostrzowe , Ø zewnętrzna:  
20,5mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	676310 20,5
GTIN	4013288119025
Klasa artykułu	63H

## Opis

### Wykonanie:

Chwyt sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

### Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wiertel, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

### Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

W maszynie za pośrednictwem adaptera (nr 675000 – 675050) albo w uchwycie wkrętakowym (nr 676400 – 676770).

## Opis techniczny

do otworów od	3,5 mm
długość całkowita	41 mm
do wkrętów z łbem stożkowym płaskim	M10
długość chwytu	20 mm

Liczba ostrzy Z	3
Ø zewnętrzna	20,5 mm
grot 6-kątny do bitów	C 6,3
oznaczenie producenta	846 HSS
Materiał ostrza	HSS
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
norma	DIN 335 C
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

## Akcesoria

Uchwyt wkrętakowy Kraftform do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3 i E 6,3z oprawką szybkowymienną uchwyt 6-kątny 6,3 mm	676410 6,3
Chwyty z magnesem / szybkozłączem chwyt 6-kątny 6,3	675020 6,3
Uchwyt Kraftform, gniazdo do bitów 1/4 cala, z grotem teleskopowym	676400
Uchwyt Kraftform z gniazdem do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3z magnesem uchwyt 6-kątny 6,3 mm	676440 6,3
Chwyty z magnesem / szybkozłączem chwyt 6-kątny 6,3K	675020 6,3K
Chwyty z magnesem / szybkozłączem BiTorsion chwyt 6-kątny 6,3	675030 6,3
Chwyt z pierścieniem chwyt 6-kątny 6,3	675000 6,3
Chwyty z magnesem trwałym / pierścieniem osadczym sprężyn. chwyt 6-kątny 6,3/150	675015 6,3/150
Chwyt z magnesem / szybkozłączem chwyt 6-kątny 6,3	675050 6,3
Uchwyt wkrętakowy Kraftform do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3, krótkiz magnesem uchwyt 6-kątny 6,3 mm	676405 6,3
Uchwyty wkrętakowe z bitami 1/4 calaz uchwytem teleskopowym i magnesem	676555
Chwyty z magn. trwałym / pierścieniem osadczym sprężynującym chwyt 6-kątny 7-RUND	675010 7-RUND

Uchwyt Kraftform z gniazdem do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3z pierścieniem sprężynowym uchwyt 6-kątny 6,3 mm	676420 6,3
Uchwyty wkrętakowe Kraftform do bitów 1/4 calaz oprawką szybkowymienną uchwyt 6-kątny 6,3 mm	676656 6,3
Grzechotki obsługiwane jedną ręką do bitów 1/4 cala na pasku tekstylnym	676770
Chwyty z magnesem / szybkozłączem chwyt 6-kątny 6,3R	675020 6,3R
Chwyty z magnesem / szybkozłączem chwyt 6-kątny 6,3S	675020 6,3S
Uchwyt wkrętakowy Kraftform do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3 i E 6,3Z uchwytem szybkowymiennym ESD uchwyt 6-kątny 6,3 mm	676415 6,3
Chwyty z magnesem trwałym / pierścieniem osadczym sprężyn. chwyt 6-kątny 6,3	675015 6,3
Chwyt ze złączem do szybkiej wymiany i blokadą chwyt 6-kątny 6,3	675025 6,3