



Zestaw bitów z uchwytem i nasadkami 26-elem.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	676130
GTIN	4013288155313
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Zestawy Kraftform Kompakt®, złożone z najczęściej używanych bitów i uchwyty **do pracy ręcznej i do wkrętarek**. Uchwyt wkrętaka **Kraftform** z uchwytem szybkowymiennym do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

Zawartość:

Bity, długość 50 mm, E 6,3, do śrub z główką Phillips: po 1 szt. nr 674200, rozm. 1; 2; 3

Bity, długość 50 mm, E 6,3, do śrub Pozidriv: po 1 szt. nr 674220, wielk. 1; 2

Bity, długość 50 mm, E 6,3, do wkrętów płaskich: 1 szt. nr 674260 wielk. 5,5

Bity, długość 50 mm, E 6,3, do śrub z łbem 6-kątnym: Po 1 szt. nr 674240, rozm. 3; 4; 5; 6

Bity, długość 50 mm, E 6,3, do śrub TORX®: Po 1 szt. nr 674245, rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Nasadki kluczy nasadowych 6-kątnych 1/4 cala: Po 1 szt, rozm; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

Adapter: Czworokąt wewnętrzny 1/4 cala – uchwyt bitów 1/4 cala

1 grzechotka precyzyjna „Zyklop Speed” 1/4 cala: 1 szt. nr 632390 z uchylną główką grzechotki

1 przedłużka, 1/4 cala: 150 mm z tuleją szybkoobrotową

w dostawie::

16 grotów 1/4 cala do bitów, E 6,3 sortowanych, dł. 50 mm: gs_profil_phillips po 1 szt. 674200, wielk. 1; 2; 3

gs_profil_pozidriv po 1 szt. 674220, wielk.1; 2

gs_profil_schlitz 1 szt. 674260, wielk. 5,5

gs_profil_6kant po 1 szt. 674240, wielk. 3; 4; 5; 6

gs_profil_torx po 1 szt. 674245, wielk. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

7 nasadek kluczy nasadowych 6-kątnych 1/4 cala: gs_profil_6kant-einsatz po 1 szt. 6-kątnych nasadek do kluczy nasadowych 1/4 cala, rozm. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

1 adapter: 1/4 cala gs_profil_4kant-einsatz – 1/4 cala gs_profil_6kant-schluesselhilfe
 1 grzechotka precyzyjna „Zyklop Speed” 1/4 cala: nr 632390 z uchylną główką grzechotki
 1 przedłużka, 1/4 cala: 150 mm z tuleją szybkoobrotową

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
liczba części	26
uchwyt	Grzechotka drobnozębna Zyklop Speed 1/4 cala

Akcesoria

Groty z główką Phillips, chwyt E 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 3 mm	674200 3
Groty do 6-kątów, chwyt E 6,3 profil Hex-Plus sześciokąt 5 mm	674240 5
Groty Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX30	674245 TX30
Groty Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX20	674245 TX20
Groty Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX10	674245 TX10
Groty z główką Phillips, chwyt E 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2 mm	674200 2
Groty do wkrętów płaskich, chwyt E 6,3 szerokość ostrza / długość całkowita 5,5 mm	674260 5,5
Groty do Pozidriv, chwyt E 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1 mm	674220 1
Grzechotka przełączalna, drobnozębna „Zyklop Speed”, 1/4 cala, z główką obrotową i wypychaczem	632390

Groty do 6-kątów, chwyt E 6,3 profil Hex-Plus sześciokąt 4 mm	674240 4
Groty Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX25	674245 TX25
Groty do Pozidriv, chwyt E 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2 mm	674220 2
Groty do 6-kątów, chwyt E 6,3 profil Hex-Plus sześciokąt 6 mm	674240 6
Groty z główką Phillips, chwyt E 6,3 wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 1 mm	674200 1
Groty Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674245 TX15
Groty do 6-kątów, chwyt E 6,3 profil Hex-Plus sześciokąt 3 mm	674240 3