



## Uchwyty „Insider 3” z grzechotką, z bitami 1/4 cala z magnesem, długość grotu: 30 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	676665 30
GTIN	7610733233069
Klasa artykułu	63E

### Opis

#### Wykonanie:

Uchwyt „Multicraft” z grzechotką z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym z rozkładanym magazynkiem bitów. Do obrotów w lewo i w prawo (z kątem ponownego chwytu 15°) ze zintegrowaną pozycją środkową (grzechotka zablokowana). Gniazdo na bity 1/4 cala C 6,3 z silnym magnesem stałym. Wraz z 10 sztukami bitów C 6,3.

#### Pasuje do :

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.

#### Zawartość:

Po 1 szt.:

gs\_profil\_schlitz nr 675300 – wielk. 5,5; 6;

gs\_profil\_phillips nr 675281 – wielk. 2;

gs\_profil\_pozidriv nr 675285 – wielk. 2;

gs\_profil\_6kant nr 675290 – wielk. 3; 4;

gs\_profil\_torx nr 675295 – wielk. TX10; TX15; TX20; TX25.

uchwyty bitów: D6,3

długość całkowita: 158 mm

### Opis techniczny

długość grotu	30 mm
długość całkowita	158 mm
uchwyty bitów	D6,3
możliwość przełączania na pracę w lewo i w prawo	tak

z grzechotką	tak
z bitami	tak
z magazynkiem bitów	tak

## Aksesoria

Precision Bit®, sześciokątny, 1/4 cala sześciokąt 4 mm	675290 4
Precision Bit®, do śrub Torx®, 1/4 cala profil Torx® TX25	675295 TX25
Precision Bit®, płaski, 1/4 cala, długość 25 mm szerokość ostrza 6 mm	675300 6
Precision Bit®, sześciokątny, 1/4 cala sześciokąt 3 mm	675290 3
Precision Bit®, do śrub Torx®, 1/4 cala profil Torx® TX15	675295 TX15
Precision Bit®, do śrub Torx®, 1/4 cala profil Torx® TX10	675295 TX10
Precision Bit®, do wkrętów Phillips, 1/4 cala wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675281 2/25
Precision Bit®, płaski, 1/4 cala, długość 25 mm szerokość ostrza 5,5 mm	675300 5,5
Precision Bit®, do śrub Torx®, 1/4 cala profil Torx® TX20	675295 TX20
Precision Bit®, Pozidriv, 1/4 cala wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita 2/25 mm	675285 2/25