

Zestaw narzędzi montażowych, 59-elem., z torbą monterską



Dane zamówienia

Numer katalogowy	680302
GTIN	2050001016430
Klasa artykułu	66H

Opis

Zastosowanie:

Zawiera wysokiej jakości narzędzia **do konserwacji i utrzymania urządzeń, maszyn, przyrządów itp.**

w dostawie::

Metrówki drewniane **STABILA**®: 1 szt. nr 466005 wielk. 2

Szczotka druciana: 1 szt. nr 575000, wielk. 3

Zestaw pilników warsztatowych **DICK**, nacięcie 2, z uchwytem, posortowane, w pokrowcu zwijanym: 1 szt. nr 517200, wielk. 200 (5-elem.)

Piła uniwersalna **PUK**®: 1 szt. nr 581220, wielk. 150

GARANT Zestaw kluczy płaskich, 2-stronnych, 6-34 mm z uchwytem: 1 szt. nr 610610 rozm. 12 (6x7 - 30x34 mm) z 1 szt. nr 611500 rozm. 12

Zestaw wkręteków kątowych 6-kątnych, długich, z uchwytem z tworzywa: 1 szt. nr 626072 wielk. 8 (2 - 10 mm)

Zestaw wkręteków płaskich **PB Swiss Tools**: 1 szt. nr 660910 wielk. 5 (3,5 - 8 mm)

Wkrętaki kątowe do śrub płaskich **PB Swiss Tools**: 1 szt. nr 664800, wielk. 6,5

Próbniki napięcia **PB Swiss Tools** do 250 V: 1 szt. nr 665020, wielk. 3,5

Wkrętaki do śrub z główką Phillips **PB Swiss Tools**: po 1 szt. nr 668100, wielk. 1; 2

Kombinerki **KNIPEX**®: 1 szt. nr 701500, wielk. 180

Szczypce do instalacji wodnych **KNIPEX**®: 1 szt. nr 705500, rozm. 250

Obcęgi **KNIPEX**®: 1 szt. nr 706610, wielk. 210

Uniwersalne szczypce zaciskowe: 1 szt. nr 708205, wielk. 250

Szczypce płaskie okrągłe **KNIPEX**® z ostrzem: 1 szt. nr 713150, wielk. 160
 Uniwersalne szczypce do pierścieni wewn. proste: 1 szt. nr 719805 wielk. J2
 Uniwersalne szczypce do pierścieni zewn. proste: 1 szt. nr 719905 wielk. A2
 Szczypce tnące boczne **KNIPEX**®: 1 szt. nr 724900, wielk. 160
 Przecinak płaski **RENNSTEIG**: 1 szt. nr 740500, wielk. 175
 Zestaw przebijaków i punktak **RENNSTEIG**: 1 szt. nr 745600 wielk. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Młotek ślusarski z nasadką Hickory: 1 szt. nr 750110, wielk. 300
 Młotek z tworzywa sztucznego: 1 szt. nr 754500, wielk. 32
 Rozwiertak **PB Swiss Tools**: 1 szt. nr 831700, wielk. 110
 Nóż do kabli, ostrze stałe: 1 szt. nr 844300, wielk. 175
 Olejarki z tworzywa sztucznego: 1 szt. nr 083532, wielk. 125
 Taśma izolacyjna, czarna: 1 szt. nr 083654, rozm. BLACK
 Materiał znakujący, niebieski: 1 szt. nr 085154 wielk. B
 Torba montera: 1 szt. nr 690200

wskazówka:**Narzędzie jest dostarczane luzem.****Opis techniczny**

Rodzaj produktu

Zestawy narzędzi

Akcesoria

Marker trwały Dura-Ink® 15 kolor B

085154 B

Szczypce płasko-okrągłe, proste, polerowane długość całkowita 160 mm

713150 160

Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem „multicraft” wielkość gniazda krzyżowego 1

668100 1

Zestaw wkrętaków, do śrub płaskich, z uchwytem „multicraft” liczba wkrętaków 5

660910 5

Wkrętarki kątowe do śrub płaskich szerokość ostrza b 6,5 mm

664800 6,5

Młotki ślusarskie z ochronnym kołnierzem trzonka masa bez trzonka 300 g

750110 300

Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych, niklowany Liczba wkrętaków 8

626072 8

668100 2

Wkręta do śrub Phillips, z uchwytem „multicraft” wielkość gniazda krzyżowego 2

Szczypce do pierścieni osadczych, Typ J2	719805 J2
Szczotki druciane, ręczne, gładki drut stalowy, 0,35 mm liczba rzędów pokrycia 3	575000 3
Szczypce do instalacji wodnych, rowkowane, czernione długość całkowita 250 mm	704900 250
Zestaw przebijaków stojaku z tworzywa sztucznego liczba narzędzi 6	745600 6
Skórzana torba monterska z przegrodą	690200
Rozwiertak z uchwytem wysokoudarowym długość grotu 110 mm	831700 110
Szczypce do pierścieni osadczych, Typ A2	719905 A2
Przecinak płaski długość całkowita 175 mm	740500 175
Nóż do kabli, stały	844300
Kombinerki polerowane długość całkowita 180 mm	701500 180
Szczypce tnące boczne, polerowane długość całkowita 160 mm	724900 160
Taśma izolacyjna kolor BLACK	083654 BLACK
Próbniki napięcia, jakość specjalna szerokość ostrza 3,5 mm	665020 3,5
Wielofunkcyjny zestaw pilników, 5-elem., w pokrowcu zwijanym, nacięcie nr 2 długość bez trzonu 200 mm	517200 200
Młotki z tworzywa sztucz., z obuchem z cellidoru Ø obucha 32 mm	754500 32
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba wkrętek 12	610610 12
Uniw. szczypce zaciskowe, 1 szczęka pryzmowa Długość całkowita 250 mm	708205 250
Plastikowe olejarki z rurką wylotową pojemność 125 ml	083532 125
Obcęgi do gwoździ długość całkowita 210 mm	706610 210
Piła uniwersalna PUK z brzeszczotem uniwersalnym (310)uchwyt stały	581220
Zestaw narzędzi montażowych, 59-elem., bez pojemnika	680305

Metrówka drewniana, żółta długość 2 m

466005 2