

Zestawy narzędzi dla mechaników, 94-elem., bez torby



Dane zamówienia

Numer katalogowy	680255
GTIN	2050001016812
Klasa artykułu	66H

Opis

Zastosowanie:

Najważniejsze narzędzia wysokiej jakości dla mechaników dobrano na podstawie wieloletnich doświadczeń.

w dostawie::

Suwmiarka **GARANT**: 1 szt. nr 410100, wielk. 150

Taśma miernicza **GARANT**: 1 szt. nr 462210, wielk. 2

Pilnik trójkątny H2 **DICK** z uchwytem: 1 szt. nr 511200, wielk. 200

Pilnik półokrągły H2 **DICK** z uchwytem: 1 szt. nr 513200, wielk. 200

Pilnik okrągły H2 **DICK** z uchwytem: 1 szt. nr 514200, wielk. 200

pilników kluczykowych w pokrowcu z tworzywa: 1 szt. nr 518930 (6-elementowy)

Szczotka do pilników: 1 szt. nr 576000, wielk. 115x40

Piła uniwersalna **PUK**®: 1 szt. nr 581220, wielk. 150

Klucz płaski, 2-stronny 6 – 22 mm z uchwytem: 1 szt. nr 610960 rozm. 8 (6x7 - 19x22 mm) z 1 szt. nr 611500 rozm. 8

Zestaw kluczy trzpieniowych do śrub Torx®: 1 szt. nr 624857 wielk. 8 (TX6 – TX25)

Zestaw wkrętałów kątowych 6-kątnych, długich, z uchwytem z tworzywa: 1 szt. nr 626072 wielk. 9 (1,5 - 10 mm)

Asortyment kluczy nasadowych 1/4 cala: 1 szt. nr 630368 (29-elementowy)

Wkrętały płaskie: 1 szt. nr 660711, wielk. 5 (3,5-8 mm)

Wkrętały do wkrętów Phillips: po 1 szt. nr 668401, wielk. 1; 2

Kombinerki **KNIPEX**®: 1 szt. nr 701500, wielk. 160

Szczypce do instalacji wodnych: 1 szt. nr 706151, rozm. 250
 Szczypce płaskie okrągłe **KNIPEX**® z ostrzem: 1 szt. nr 713150, wielk. 160
 Pęseta ze szpiczastą końcówką: 1 szt. nr 727520, rozm. N
 Szczypce tnące boczne **KNIPEX**®: 1 szt. nr 724900, rozm. 160
 Przecinak płaski **PB Swiss Tools**: 1 szt. nr 741000, wielk. 150
 Zestaw wybijaków zawleczek **RENNSTEIG** z tulejką prowadzącą: 1 szt. nr 747200, wielk. 6 (2-8 mm)
 Punktak **PB Swiss Tools**: 1 szt. nr 749200, wielk. 90
 Młotek ślusarski z nasadką Hickory **GARANT**: Po 1 szt. nr 750110 rozm. 100; 300
 Idealne nożyce do cięcia blachy z przełożeniem: 1 szt. nr 766042, wielk. 260
 Szydła **PB Swiss Tools**: 1 szt. nr 831600, wielk. 80
 Skrobaki precyzyjne **NOGA**: 1 szt. nr 836400, rozm. 120
 Olejarki z tworzywa sztucznego: 1 szt. nr 083529, wielk. 80
 Nożyce uniwersalne Combi: 1 szt. nr 763100, wielk. 140

wskazówka:**Narzędzie jest dostarczane luzem.****Opis techniczny**

Rodzaj produktu

Zestawy narzędzi

Akcesoria

Piła uniwersalna PUK z brzeszczotem uniwersalnym (310)uchwyt stały

581220

Szczypce płasko-okrągłe, proste, polerowane długość całkowita 160 mm

713150 160

Kombinerki polerowane długość całkowita 160 mm

701500 160

Torba monterska, uchylna z przodu i z tyłu, z przegrodą

691450

Małe olejarki z tworzywa sztucznego pojemność 80 ml

083529 80

Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 115X40 mm

576000 115X40

Młotki ślusarskie z ochronnym kołnierzem trzonka masa bez trzonka 300 g

750110 300

Nożyce uniwersalne Combipróste długość całkowita 140 mm

763100 140

Młotki ślusarskie z ochronnym kołnierzem trzonka masa bez trzonka 100 g	750110 100
Pęsety igłowe, 125 mm, kształt AA, proste materiał N	727520 N
Zestaw wkrętek, do śrub płaskich, z uchwytem Liczba wkrętek 5	660711 5
Pilniki okrągłe, długość bez trzonu 200 mm	514200 200
Suwmiarka zakres pomiarowy 150 mm	410100 150
Zestaw pilników kluczykowych, 6 szt., w etui z tworzywa sztucznego	518930
Pilniki półokrągłe, długość bez trzonu 200 mm	513200 200
Zestaw kluczy trzpieniowych do śrub Torx® fosforanowane liczba wkrętek 11	624870 11
Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 29-elem. Typ 6	630368 6
Skrobaki precyzyjne z wymiennym grotem ze stali narzędziowej	836400
Miary zwijane z wziernikiem długość linki 2 m	462210 2
Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych, niklowany Liczba wkrętek 9	626072 9
Nożyce do blachy „Ideal”, z 2-komponentowym uchwytem długość całkowita 260 mm	766042 260
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba wkrętek 8	610960 8
Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem wielkość gniazda krzyżowego 2	668401 2
Punktaki dla mechaników długość całkowita 90 mm	749200 90
Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem wielkość gniazda krzyżowego 1	668401 1
Przecinaki płaskie dla mechaników, wysoka jakość długość całkowita 150 mm	741000 150
Pilniki trójkątne, długość bez trzonu 200 mm	511200 200
Szydła z uchwytem wysokoudarowym długość grotu 80 mm	831600 80
Szczypce do instalacji wodnych, powlekane tworzywem sztucznym Długość całkowita 250 mm	706151 250

Szczypce tnące boczne, polerowane długość całkowita 160 mm	724900 160
Zestaw wybijańców zawleczek w stojaku z tworzywa sztucznego, standardowa jakość liczba wybijańców zawleczek 6	747200 6
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm	519400 100
Stojak z tworzywa sztucznego do liczby kluczy 8	611500 8
Nożyce do blachy „Ideal”, z 2-komponentowym uchwytem długość całkowita 260 mm	766000 260