

TAJIMA**Nóż uniwersalny z mechanizmem ustalającym i 3 ostrzami, 18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	845055
GTIN	4975364110701
Klasa artykułu	83M

Opis**Wykonanie:**

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy, z automatyczną blokadą. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.

Rękojeść z tworzywa sztucznego, z 3 odłamywanymi, 8-członowymi ostrzami (nr 845010 rozm. 10), **o szerokości 18mm**. Z mechanizmem ustalającym w przesuwce.

długość noża bez ostrza: 160 mm

długość grotu: 100 mm

szerokość grotu: 18 mm

grubość grotu: 0,5 mm

liczba odłamywanych odcinków ostrzy: 8

Opis techniczny

grubość grotu	0,5 mm
szerokość grotu	18 mm
długość noża bez ostrza	160 mm
długość grotu	100 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy	8
Rodzaj produktu	Nóż introligatorski

Akcesoria

Pojemnik mały	845135
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „multisharp” Liczba 10	845021 10
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „longlife” Liczba 10	845015 10
Ostrza odłamywane, zestaw 50 szt., 18 mm „multisharp” Liczba 50	845023 50
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „longlife” ze szlifem falistym Liczba 10	845012 10
Bimetalowe ostrza odłamywane, 8 sztuk, 18 mm Liczba 8	845017 8
Ostrza, zestaw 10 szt., 18 mm, bez miejsc zamierzonego przełomu „experience” Liczba	845016
Ostrza odłamywane, zestaw 50 szt., 18 mm „experience” Liczba 50	845018 50
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „experience” Liczba	845010
Pojemnik	845130
Kabura do noży uniwersalnych	845065
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „multisharp” Liczba	845021
Ostrza, zestaw 10 szt., 18 mm, bez miejsc zamierzonego przełomu „experience” Liczba 10	845016 10
Ostrza odłamywane, zestaw 50 szt., 18 mm „longlife” Liczba 50	845019 50
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „experience” Liczba 10	845010 10
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „longlife” ze szlifem falistym Liczba	845012