

**Tajima****Nóż uniwersalny, z 3 ostrzami, 18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	845000
GTIN	4975364019202
Klasa artykułu	83M

**Opis****Wykonanie:**

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy, z automatyczną blokadą. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.

Rękojeść z tworzywa sztucznego, z 3 odłamywanymi, 8-członowymi ostrzami (nr 845010 rozm. 10), **o szerokości 18mm.**

długość noża bez ostrza: 160 mm

długość grotu: 100 mm

szerokość grotu: 18 mm

grubość grotu: 0,5 mm

liczba odłamywanych odcinków ostrzy: 8

**Opis techniczny**

długość grotu	100 mm
długość noża bez ostrza	160 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy	8
szerokość grotu	18 mm
grubość grotu	0,5 mm
Rodzaj produktu	Nóż introligatorski

**Akcesoria**

Ostrza odłamywane, zestaw 50 szt., 18 mm „multisharp” Liczba 50	845023 50
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „multisharp” Liczba	845021
Kabura do noży uniwersalnych	845065
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „longlife” ze szlifem falistym Liczba 10	845012 10
Ostrza odłamywane, zestaw 50 szt., 18 mm „experience” Liczba 50	845018 50
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „experience” Liczba 10	845010 10
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „longlife” Liczba 10	845015 10
Pojemnik	845130
Pojemnik mały	845135
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „experience” Liczba	845010
Ostrza odłamywane, zestaw 50 szt., 18 mm „longlife” Liczba 50	845019 50
Ostrza, zestaw 10 szt., 18 mm, bez miejsc zamierzonego przełomu „experience” Liczba 10	845016 10
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „longlife” ze szlifem falistym Liczba	845012
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „multisharp” Liczba 10	845021 10
Bimetalowe ostrza odłamywane, 8 sztuk, 18 mm Liczba 8	845017 8
Ostrza, zestaw 10 szt., 18 mm, bez miejsc zamierzonego przełomu „experience” Liczba	845016