

**Tajima****Nóż uniwersalny z automatycznym magazynkiem i 3 ostrzami, 18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	845035
GTIN	4975364018441
Klasa artykułu	83M

**Opis****Wykonanie:**

Solidna, **przyczepna rękojeść z elastomeru**, do ergonomicznej pracy zabezpieczającej przed poślizgiem. Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy, z automatyczną blokadą. Z trzema odłamywanymi ostrzami 8-członowymi, o **szerokości 18 mm**. Ostrza zamienne zob. nr 84 5010 / 84 5012 / 84 5015 / 84 5016 / 84 5017 / 84 5018 / 84 5019.

**Zalety:**

Bardzo szybka i bezpieczna praca dzięki **automatycznemu podajnikowi** na 6 ostrzy.  
długość całkowita: 170 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita	170 mm
-------------------	--------

**Akcesoria**

Pojemnik	845130
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „longlife” ze szlifem falistym Liczba	845012
Ostrza, zestaw 10 szt., 18 mm, bez miejsc zamierzonego przełomu „experience” Liczba	845016
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „experience” Liczba	845010

Kabura do noży uniwersalnych	845065
Pojemnik mały	845135
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „multisharp” Liczba	845021
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „experience” Liczba 10	845010 10
Ostrza odłamywane, zestaw 50 szt., 18 mm „experience” Liczba 50	845018 50
Bimetalowe ostrza odłamywane, 8 sztuk, 18 mm Liczba 8	845017 8
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „longlife” ze szlifem falistym Liczba 10	845012 10
Ostrza, zestaw 10 szt., 18 mm, bez miejsc zamierzonego przełomu „experience” Liczba 10	845016 10
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „longlife” Liczba 10	845015 10
Ostrza odłamywane, zestaw 50 szt., 18 mm „multisharp” Liczba 50	845023 50
Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 18 mm „multisharp” Liczba 10	845021 10
Ostrza odłamywane, zestaw 50 szt., 18 mm „longlife” Liczba 50	845019 50