

Garant**Wózki do pojemników Euronorm, Typ: TE37****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918587 TE37
GTIN	4045197684189
Klasa artykułu	91T

Opis**Wykonanie:**

Sztywna konstrukcja stalowa, platformy z zagiętej blachy, możliwość ustawiania co 280 mm. Nadaje się doskonale do montażu pojemników Euronorm.

Platformy można mocować w różnym rozstawie i z pochylem 15° i 30° w celu ułatwienia pobierania zawartości.

Dolna platforma jest połączona na stałe z ramą i nie może być pochylana.

Uchwyt z wkładką Haptoprene®, z odpornego na uderzenia polipropylenu. 2 koła stałe i 2 koła skrętne (z hamulcem).

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

Pasujące pojemniki Euronorm można znaleźć w grupie 96 pod nr. 963378 – 963380.

Opis techniczny

masa	85 kg
Nośność maksymalna	250 kg

liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
głębokość powierzchni ładunkowej	610 mm
typ	TE37
szerokość powierzchni ładunkowej	1240 mm
moduł zawieszania	280 mm
głębokość	670 mm
wysokość	1735 mm
szerokość	1300 mm
nośność każdej platformy	50 kg
liczba kółek stałych bez hamulca	2
Ø koła	125 mm
pochylenie regulowane	15; 30 stopni
Regulacja wysokości co	280 mm
Rodzaj produktu	Wózek na materiały

Akcesoria

pojemniki Euronormczerwony Typ NB14	963378 NB14
pojemniki Euronormczerwony Typ NB20	963378 NB20
Pojemniki Euronormszare Typ NB33	963380 NB33
pojemniki Euronormniebieski Typ NB42	963379 NB42
Pojemniki Euronormszare Typ NB42	963380 NB42
Pojemniki Euronormszare Typ NB31	963380 NB31
Pojemniki Euronormszare Typ NB70	963380 NB70
Pojemniki Euronormszare Typ NB50	963380 NB50
Pojemniki Euronormszare Typ NB5	963380 NB5
pojemniki Euronormczerwony Typ NB42	963378 NB42
pojemniki Euronormniebieski Typ NB14	963379 NB14
Pojemniki Euronormszare Typ NB24	963380 NB24

pojemniki Euronormczerwony Typ NB70	963378 NB70
pojemniki Euronormniebieski Typ NB5	963379 NB5
Pojemniki Euronormszare Typ NB10	963380 NB10
Pojemniki Euronormszare Typ NB20	963380 NB20
Pojemniki Euronormszare Typ NB14	963380 NB14
pojemniki Euronormniebieski Typ NB70	963379 NB70
Pojemniki Euronormszare Typ NB34	963380 NB34
pojemniki Euronormczerwony Typ NB10	963378 NB10
pojemniki Euronormniebieski Typ NB20	963379 NB20
Pojemniki Euronormszare Typ NB80	963380 NB80
pojemniki Euronormniebieski Typ NB10	963379 NB10
Pojemniki Euronormszare Typ NB15	963380 NB15
Pojemniki Euronormszare Typ NB55	963380 NB55
pojemniki Euronormczerwony Typ NB5	963378 NB5