



Latarka kieszonkowa LED-EX z bateriami, Typ: 4AA2B



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081521 4AA2B
GTIN	032705146523
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Latarka kieszonkowa z ochroną przeciwwybuchową, przetestowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi ATEX.

Specjalna latarka z odporną na uderzenia i wodoszczelną obudową z tworzywa ABS. Z reflektorem w technologii LED. Dwuwiązkowa lampa bezpieczeństwa LED, przełącznik przedni światła podstawowego (świeci do przodu), przełącznik obrotowy światła wtórnego (świeci do dołu), jednoczesne korzystanie z obu wiązek światła nie powoduje skrócenia czasu użytkowania.

Norma:

· **lampa bezpieczeństwa LED dwustrumieniowa, Wyłącznik przedni światła podstawowego (świeci do przodu), wyłącznik pokrętłowy światła drugorzędowego (świeci na dół). Strefa ATEX 0 i certyfikat dla strefy 20. Dobrze nadaje się do nakładania na hełmy robocze i ochronne.**

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie 4x bateria nr 081557 LR6.

stopień ochrony IP: IP 67

strefa wg ATEX: strefa 0

strefa wg ATEX: strefa 20

Strumień światła: 170 lm

strumień światła, stopień 2: 20 lm

czas świecenia: 6,5 h

Liczba dołączonych baterii: 4

Opis techniczny

typ baterii	Mignon, AA
stopień ochrony IP	IP 67
masa	158 g
Strumień światła	170 lm
Ø główki	35 mm
strefa wg ATEX	strefa 0
strefa wg ATEX	strefa 20
kolor obudowy	żółty
Liczba dołączonych baterii	4
czas świecenia	6,5 h
strumień światła, stopień 2	20 lm
długość całkowita	158 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Latarka

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081551 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081552 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081553 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081554 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081556 LR6
Zestawy baterii alkaliczno-manganowych wielkość międzynarodowa LR6	081557 LR6
Zestawy baterii alkaliczno-manganowych wielkość międzynarodowa LR6	081558 LR6
Baterie litowo-metalowe wielkość międzynarodowa LR6	081559 LR6
	081561 LR6

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa
LR6
