



Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 42 szt., Typ: 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	630328 6
GTIN	4045197955951
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek gs_profil_nasadki 6-kątne M2–M8 i do śrub 6-kątnych gs_profil_6-kątne M4–M10.

Do wkrętów z rowkiem krzyżowym gs_profil_phillips gs_profil_pozidriv M2–M6, wkrętów płaskich gs_profil_schlitz M2 – M4 i do wkrętów z gniazdem Torx® gs_profil_torx M2,5–M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

Bity płaskie C 6,3: 3 szt. zbliżone do nr 675250, wielk. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

Złącze trzpieniowe: 1 szt. nr 650005 rozm. 2 gs_profil_6kant-kupplung E6,3 1/4 cala – ■ 1/4 cala

Bity do Torx® C 6,3: 7 szt., zbliżone do nr 675340, wielk. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Przechowywane w: Skrzynka z blachy stalowej

Bity Pozidriv C 6,3: 3 szt. zbliżone do nr 675320, wielk. 1/25; 2/25; 3/25

przedłużki: 2 szt. nr 632420, rozm. 50; 100

Adapter do grotów typu bit: 1 szt. nr 676800 1/4 cala gs_profil_4kant-einsatz - gs_profil_6kant-schluesselfilfe 1/4 cala

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. podobna do nr 633029

6-kątne bity C 6,3: 4 szt. zbliżone do nr 675240, wielk. 3; 4; 5; 6

Uchwyt: 1 szt. podobne do nr 632829

Zestaw kluczy nasadowych 6-kątnych: 13 szt. nr 631020 rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Bity do profili Phillips C 6,3: 3 szt. zbliżone do nr 675310, wielk. 1/25; 2/25; 3/25
przegub Cardana: 1 szt. nr 633520

Adapter E 6,3: 1 szt. podobna do nr 675020, rozm. 6,3K dla bitów 1/4 cala C 6,3

grzechotka: 1 szt. nr 632300 z wypychaczem

długość: 234 mm

szerokość: 104 mm

wysokość: 41 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych: 4-14 mm

Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-6 mm

Opis techniczny

Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	3-6 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	4-14 mm
liczba części	41
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
Opakowanie	Skrzynka z blachy stalowej
długość	234 mm
szerokość	104 mm
wysokość	41 mm