




Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 37-elem., Typ: 12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	634811 12
GTIN	4018754260461
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.
Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 – M12, śrub TORX® zewn. z gwintem M4 – M12, śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 – M12, śrub TORX® wewn. z gwintem M3 – M8.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

w dostawie::

Nasadki 12-kątne: 11 szt. nr 637000

wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Nasadki do śrub Torx®: 7 szt. nr 637450

Wielk. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Nasadki 6-kątne: 6 szt. nr 637600 wielk. 4; 5; 6; 7; 8; 10

Nasadki 6-kątne do śrub Torx®: 8 szt. nr 637560

Wielk. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 635700

Przedłużki: 2 szt. nr 635400, wielk. 75; 240

Przegub Cardana: 1 szt. nr 636200

Grzechotka: 1 szt. nr 635000

Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS
wysokość: 57 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Zakres rozwarości kluczy nasadowych 12-kątnych: 8-19 mm

Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych: 4-10 mm

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	4-10 mm
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 12-kątnych	8-19 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
liczba części	37
Opakowanie	Kaseta z tworzywa ABS
długość	413 mm
szerokość	230 mm
wysokość	57 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Klucz nasadowy, 3/8 cala do śrub Torx® profil Torx® E7	637450 E7
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwarość klucza 19 mm	637000 19
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala sześciokąt 5 mm	637600 5
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwarość klucza 11 mm	637000 11
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwarość klucza 13 mm	637000 13
Klucz nasadowy, 3/8 cala do śrub Torx® profil Torx® E5	637450 E5
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie profil Torx® TX9	637560 TX9
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie profil Torx® TX27	637560 TX27
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwarość klucza 15 mm	637000 15

Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 12 mm	637000 12
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie profil Torx® TX20	637560 TX20
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie profil Torx® TX25	637560 TX25
Klucz nasadowy, 3/8 cala do śrub Torx® profil Torx® E6	637450 E6
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 18 mm	637000 18
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 16 mm	637000 16
Klucz nasadowy, 3/8 cala do śrub Torx® profil Torx® E10	637450 E10
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala sześciokąt 7 mm	637600 7
Grzechotka przełączalna, 3/8 cala Typ	635000
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 8 mm	637000 8
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 17 mm	637000 17
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 10 mm	637000 10
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635400 75
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala sześciokąt 8 mm	637600 8
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie profil Torx® TX10	637560 TX10
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie profil Torx® TX15	637560 TX15
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala rozwartość klucza 14 mm	637000 14
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala sześciokąt 4 mm	637600 4
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie profil Torx® TX30	637560 TX30
Klucz nasadowy, 3/8 cala do śrub Torx® profil Torx® E12	637450 E12
Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 165 mm	635700 165
Klucz nasadowy, 3/8 cala do śrub Torx® profil Torx® E14	637450 E14
Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8	636200 3/8
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 240 mm	635400 240
Klucz nasadowy, 3/8 cala do śrub Torx® profil Torx® E8	637450 E8
	637560 TX40

Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie profil
Torx® TX40

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala sześciokąt 6 mm

637600 6

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala sześciokąt 10 mm

637600 10