

AEG

Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, Typ: BS18C2X



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070222 BS18C2X
GTIN	4058546010843
Klasa artykułu	07A

Opis

Wykonanie:

Wiertarka akumulatorowa AEG

- solidna, poręczna 2-biegowa wiertarka akumulatorowa z biegami prawymi i lewymi
- uchwyt szybkowymienny FIXTEC z blokadą wrzeciona
- uchwyt z okładziną softgrip zapewniający dużą wygodę użytkownika
- oświetlenie LED obszaru roboczego.
- 23-stopniowa regulacja momentu obrotowego plus stopnia wiercenia
- szybki uchwyt wiertarski 13 mm
- 4-biegunowy silnik zapewniający najwyższą wydajność przy kompaktowej budowie.

Wykonanie, tekst reklamowy:

- solidna, poręczna, 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, obroty prawe i lewe
- uchwyt szybko mocujący FIXTEC z blokadą wrzeciona
- uchwyt z miękką nakładką zwiększa komfort pracy.
- 23 stopnie momentu obrotowego plus stopień wiercenia
- szybko mocujący uchwyt wiertarski 13 mm.

Zalety:

23-stopniowa regulacja momentu obrotowego.

w dostawie::

W komplecie 2× akumulator 2,0 Ah, ładowarka, walizka transportowa.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073820 oraz nr 073846 – nr 073848.

Odpowiednie ładowarki i zestawy startowe są dostępne pod nr 073841 i nr 073844.

Opis techniczny

pojemność akumulatora	2 Ah
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	45 mm
masa	1,7 kg
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
Napięcie akumulatorów	18 V
Opakowanie	Walizka transportowa
typowe zastosowanie	Strong
maks. wibracje wg EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
oznaczenie producenta	BS 18 C2X
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	$0 - 450 \text{ min}^{-1}$
zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	1,5 - 13 mm
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1800 min^{-1}
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	50 Nm
konstrukcja silnika	4-biegunowy silnik
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	AEG typ B 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów	2
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
nadaje się do materiału	stal
nadaje się do materiału	drewno
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka
USP1	18V
USP2	Szybko mocujący uchwyt wiertarski FIXTEC, FIXTEC z okładziną Softgrip

Akcesoria

Przystawki kątowe do wierceń Typ OSD2	073920 OSD2
Ładowarki akumulatorów Typ BL1418	073841 BL1418
Przystawki kątowe do wierceń Typ WB1	073920 WB1