

BROCKHAUS | HEUER

Imadła równoległe „Heuer-Front” z wymiennymi szczękami, szerokość szczęk: 160 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	967360 160
GTIN	2050002047709
Klasa artykułu	93Q

Opis

Wykonanie:

Całkowicie ze stali, kute matrycowo – gwarantowana niełamiwość. Otwierane do przodu. Szczęki do mocowania rur pod szczękami zwykłymi. Mocne wrzeciono z **dwuzwojnym gwintem trapezowym** do szybkiego otwierania i zamykania szczęk. Cynkowany klucz do wrzeciona z przynitowanymi, stalowymi pierścieniami zabezpieczającymi. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Regulowana, obustronna prowadnica pryzmowa. Ze wzmocnionym kowadłem do prostowania i spęczania.

Szczęki hartowane powierzchniowo. Jedna strona **rowkowana**, druga strona **gładka**. Obracane i wymienne.

w dostawie::

Wraz z elementami mocującymi do montażu na blacie roboczym.

Powłoka lakiernicza:

Młot niebieski, lakierowany proszkowo.

wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

Rozstaw: 225 mm

głębokość mocowania: 100 mm

Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.: 27 - 100 mm

masa: 27 kg

Opis techniczny

materiał	Stal odkuwana matrycowo
Rozstaw	225 mm
głębokość mocowania	100 mm
kierunek otwierania	rozwierane do przodu
masa	27 kg
Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.	27 - 100 mm
szerokość szczęk	160 mm
Seria	Heuer Front
wymienne szczęki	nie
Rodzaj produktu	Imadła równoległe

Akcesoria

Przyrządy do regulacji wysokości imadeł, nr 967350/7360/7420/7430 do imadeł o wielk. 160/180	967540 160/180
Szczęki zamienne z wkrętami do imadeł „Heuer-Front“, para szerokość szczęk 160 mm	967405 160
Płyty obrotowe, oddzielne do imadeł o wielk. 160/180	967390 160/180
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al/nakładka fibrowa, gładkie Szerokość szczęk 160 mm	967724 160
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al, przyrmatyczne Szerokość szczęk 160 mm	967723 160
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al, profilowane Szerokość szczęk 160 mm	967722 160
Para szczęk z metali lekkich do imadeł, ze sprężynami zaciskowymi Szerokość szczęk 160 mm	967711 160
Płyty podkładowe do imadeł	967330
Płyty podkładowe do imadeł, bambusowe wielk. 300X250	967328 300X250