

Regały o dużej rozpiętości, podstawowe, głębokości 469 mm, wysokość / szerokość półek: 3048/2146 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990860 3048/2146
GTIN	2050001685094
Klasa artykułu	96P

Opis

Wykonanie:

Płyty wiórowe 16 mm. Poziomy magazynowania można ustawiać co 38 mm. Szybki montaż wtykany bez śrub dzięki odpowiedniej perforacji profili. Maksymalna **nośność półki**: do 720 kg, maksymalna **nośność pola**: do 3200 kg.

Opis:

Wymiar montażowy:

regał podstawowy: wymiar nominalny = wymiar zewnętrzny mm

całkowita głębokość ramy: wymiar nominalny = wymiar zewnętrzny mm

Zastosowanie:

Magazynowanie towarów o dużej objętości. Możliwość obustronnego załadunku i rozładunku. Szczególnie łatwa obsługa i montaż.

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, rygle zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

- **dostawa możliwa tylko jako regał podstawowy, a nie regał dostawny. W razie potrzeby 2 i więcej regałów podstawowych można połączyć łącznikiem (w zakresie dostawy), tworząc rząd regałów**
- **długość wybozeniowa (K) nie może wynosić więcej niż 100 mm. Dopuszczalne obciążenie pola musi zostać obniżone o udział tej półki**
- **mocowania do podłogi i ściany nie są zawarte w zakresie dostawy**
- **dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

Szerokość = wymiar montażowy: 2146 mm

liczba poziomów magazynowania z płytami wiórowymi: 4
Maksymalne obciążenie półki: 577 kg

Opis techniczny

montaż przez klienta	tak
szerokość	2146 mm
Maksymalne obciążenie półki	577 kg
głębokość półki	469 mm
wysokość	3048 mm
szerokość półki	2146 mm
materiał poziomów magazynowania	plyta wiórowa
liczba poziomów magazynowania z płytami wiórowymi	4
Szerokość = wymiar montażowy	2146 mm
konstrukcja regałów	regał podstawowy
głębokość	469 mm
głębokość regału	469 mm
szerokość regału	2146 mm
wys. regału	3048 mm
grubość płyty	16 mm
Regulacja wysokości co	38 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Atrybut nazwy produktu	głębokości 469 mm
Rodzaj produktu	Regał o dużej rozpiętości