

**Imadła równoległe , szerokość szczęk: 125mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967260 125
GTIN	4045197694270
Klasa artykułu	92H

**Opis****Wykonanie:**

**Wykonane całkowicie ze stali – gwarantowana niełamiwość. Otwierane do przodu.**

Szczęki frezowane i powierzchniowo hartowane. Duża głębokość mocowania; grube wrzeciono z gwintem trapezowym i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. Prowadnice regulowane; szerokie, hartowane kowadło.

**w dostawie::**

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

**Wyp. dodatkowe:**

Szczęki do rur nr 967285.

płyta obrotowa nr 967280, kabłąk zaciskowy nr 967290.

**wskazówka:**

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

**Opis techniczny**

Rozstaw	150 mm
szczęki do rur nr 967285 o Ø zewn.	3/8 – 3 cal
materiał	Stal odkuwana matrycowo
kierunek otwierania	rozwierane do przodu
masa	10 kg

szerokość szczęk	125 mm
Rodzaj produktu	Imadła równoległe

## Akcesoria

Szczęki magnetyczne do imadeł, para, poliuretanowe, pryzmatyczne Szerokość szczęk 125 mm	967729 125
Płyty obrotowe, oddzielne do imadeł o wielk. 125	967280 125
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al, gładkie, standard Szerokość szczęk 125 mm	967721 125
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, filcowe, gładkie Szerokość szczęk 125 mm	967726 125
Płyty podkładowe do imadeł, bambusowe wielk. 300X250	967328 300X250
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al, pryzmatyczne Szerokość szczęk 125 mm	967723 125
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, poliuretanowe, rowkowane Szerokość szczęk 125 mm	967728 125
Płyty podkładowe do imadeł	967330
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al, profilowane Szerokość szczęk 125 mm	967722 125
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al/nakładka fibrowa, gładkie Szerokość szczęk 125 mm	967724 125
Zestawy szczęk magnetycznych do imadeł Szerokość szczęk 125 mm	967702 125
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, gumowe, gładkie Szerokość szczęk 125 mm	967727 125
Kabłąk do imadła do imadeł o wielk. 125	967290 125
Przyrządy do regulacji wysokości imadła, nr 967260 do imadeł o wielk. 125	967550 125
Para szczęk z metali lekkich do imadeł, ze sprężynami zaciskowymi Szerokość szczęk 125 mm	967711 125
Szczęki do rur, para do imadeł o wielk. 125	967285 125