

BROCKHAUS | HEUER

Imadła równoległe „Heuer-Front“ z kabłąkiem zaciskowym, szerokość szczęk: 100mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967395 100
GTIN	2050002047839
Klasa artykułu	93Q

Opis**Wykonanie:**

Kute ze stali – gwarantowana niełamiwość. Rozwierane do przodu. Z dodatkowymi szczęk. do rur pod szczęk. właściwymi. Mocne wrzeciono **z dwuzwojowym gwintem trapezowym**, zapewniającym szybkie rozwieranie i zwieranie szczęk. Ocynkowany klucz wrzeciona z nitowanymi pierścieniami zabezpieczającymi ze stali. Wrzeciono i prowadnice osłonięte przed zanieczyszczeniami. Regulowana, dwustronna prowadnica pryzmowa, wzmocnione kowadełko do spęczania i prostowania detali.

ze stałymi, rowkowanymi szczękami dokładnie hartowanymi powierzchniowo.

Pałąk zaciskowy do płyt roboczych o grubości 10-60 mm.

Zastosowanie:

Do mocowania na blatach stołów warsztatowych.

Powłoka lakiernicza:

Młot niebieski, lakierowany proszkowo.

Opis techniczny

masa	5 kg
kierunek otwierania	rozwierane do przodu

zakres mocowania	10 - 60 mm
materiał	Stal odkuwana matrycowo
Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.	3/8 – 1 cal
szerokość szczęk	100 mm
Seria	Heuer Front
Rodzaj produktu	Imadła równoległe

Akcesoria

Para szczęk z metali lekkich do imadeł, ze sprężynami zaciskowymi Szerokość szczęk 100 mm	967711 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para,Al, pryzmatyczne Szerokość szczęk 100 mm	967723 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para,Al/nakładka fibrowa, gładkie Szerokość szczęk 100 mm	967724 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para,filcowe, gładkie Szerokość szczęk 100 mm	967726 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para,poliuretanowe, pryzmatyczne Szerokość szczęk 100 mm	967729 100
Płyty podkładowe do imadeł, bambusowe wielk. 300X250	967328 300X250
Szczęki magnetyczne do imadeł, para,Al, profilowane Szerokość szczęk 100 mm	967722 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para,Al, gładkie, standard Szerokość szczęk 100 mm	967721 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para,poliuretanowe, rowkowane Szerokość szczęk 100 mm	967728 100
Płyty podkładowe do imadeł	967330
Szczęki magnetyczne do imadeł, para,gumowe, gładkie Szerokość szczęk 100 mm	967727 100
Kabłąk do imadła pasuje do imadła typu „Heuer-Front“ o rozm. 100	967400 100