

BROCKHAUS HEUER

## Imadła równoległe „Heuer-Front” z płytą obrotową, szerokość szczęk: 100 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	967370 100
GTIN	2050002047716
Klasa artykułu	93Q

### Opis

#### Wykonanie:

**Kute ze stali – gwarantowana niełamiwość. Rozwierane do przodu.** Z dodatkowymi szczęk. do rur pod szczęk. właściwymi. Mocne wrzeciono z **dwuzwojowym gwintem trapezowym**, zapewniającym szybkie rozwieranie i zwieranie szczęk. Ocynkowany klucz wrzeciona z nitowanymi pierścieniami zabezpieczającymi ze stali. Wrzeciono i prowadnice osłonięte przed zanieczyszczeniami. Regulowana, dwustronna prowadnica pryzmowa, wzmocnione kowadełko do spęczania i prostowania detali.

ze stałymi, rowkowanymi szczękami, dokładnie hartowanymi powierzchniowo.

Możliwość bezstopniowego obracania płyty o 360° i blokowania w każdym położeniu.

#### w dostawie::

Wraz z elementami mocującymi do montażu na blacie roboczym.

#### Powłoka lakiernicza:

Młot niebieski, lakierowany proszkowo.

### Opis techniczny

materiał	Stal odkuwana matrycowo
kierunek otwierania	rozwierane do przodu
szerokość szczęk	100 mm
Seria	Heuer Front

wymienne szczęki	nie
Rodzaj produktu	Imadła równoległe

## Akcesoria

Szczęki magnetyczne do imadeł, para, poliuretanowe, pryzmatyczne Szerokość szczęk 100 mm	967729 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, poliuretanowe, rowkowane Szerokość szczęk 100 mm	967728 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, gumowe, gładkie Szerokość szczęk 100 mm	967727 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, filcowe, gładkie Szerokość szczęk 100 mm	967726 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al/nakładka fibrowa, gładkie Szerokość szczęk 100 mm	967724 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al, pryzmatyczne Szerokość szczęk 100 mm	967723 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al, profilowane Szerokość szczęk 100 mm	967722 100
Szczęki magnetyczne do imadeł, para, Al, gładkie, standard Szerokość szczęk 100 mm	967721 100
Para szczęk z metali lekkich do imadeł, ze sprężynami zaciskowymi Szerokość szczęk 100 mm	967711 100
Płyty podkładowe do imadeł	967330
Płyty podkładowe do imadeł, bambusowe wielk. 300X250	967328 300X250