

Garant**Klucze dynamometryczne bez skali z grzechotką przełączalną, maksymalny moment obrotowy: 200 Nm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657460 200
GTIN	4045197996015
Klasa artykułu	61E

Opis**Wykonanie:**

Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego za pomocą narzędzia nastawczego 657455 wielk. 1 w połączeniu z odpowiednim przyrządem kontrolnym.

Z wbudowaną na stałe **przełączalną grzechotką** z wypychaczem – **do dokręcania w prawo i w lewo**. Klucz dynamometryczny, wyzwalanie prawostronne.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się, dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest ponownie gotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub itp. wg nastawionego momentu obrotowego w produkcji seryjnej.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

±2% nastawionej wartości.

kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo

dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±2 %

Kalibracja: O6

Kalibracja: O7

długość całkowita L: 446 mm

zakres momentu obrotowego: 50 - 200 Nm

masa: 800 g

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Opis techniczny

masa	800 g
zakres momentu obrotowego	50 - 200 Nm
dokładność pomiaru momentu obrotowego	±2 %
kierunek dociągania	Dociąganie w prawo i w lewo
maksymalny moment obrotowy	200 Nm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Kształt przyłącza	czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
Feedback	Wyzwalający
przełączalny odczyt	Nm
Regulacja załączenia	Wstępnie ustawiony
długość całkowita L	446 mm
metoda pomiarowa	moment obrotowy
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [L ₃]	351,5 mm
norma	DIN EN ISO 6789
Zasada zadziałania	mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kalibracja	O6
Kalibracja	O7
możliwość protokołowania danych	nie
Technika pomiarowa	mechanicznie
sygnalizacja rozłączenia	Akustyczne
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
Rodzaj produktu	kluczy dynamometrycznych

Akcesoria

Klucz nastawczy do momentu obrotowego Typ 1	657455 1
---	----------

