

Garant**Klucze dynamometryczne bez skali z grzechotką przełączalną, maksymalny moment obrotowy: 320 Nm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657460 320
GTIN	4045197996022
Klasa artykułu	61E

Opis**Wykonanie:**

Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego za pomocą narzędzia nastawczego 657455 wielk. 1 w połączeniu z odpowiednim przyrządem kontrolnym.

Z wbudowaną na stałe **przełączalną grzechotką** z wypychaczem – **do dokręcania w prawo i w lewo**. Klucz dynamometryczny, wyzwalanie prawostronne.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się, dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest ponownie gotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub itp. wg nastawionego momentu obrotowego w produkcji seryjnej.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

±2% nastawionej wartości.

kierunek dociągania: Dokręcanie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±2 %

Kalibracja: O6

Kalibracja: O7

długość całkowita L: 672 mm

zakres momentu obrotowego: 60 - 320 Nm

masa: 1200 g

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Opis techniczny

kierunek dociągania	Dokręcanie w prawo i w lewo
maksymalny moment obrotowy	320 Nm
dokładność pomiaru momentu obrotowego	±2 %
masa	1200 g
zakres momentu obrotowego	60 - 320 Nm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
przełączalny odczyt	Nm
metoda pomiarowa	moment obrotowy
Zasada zadziałania	mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Regulacja załączenia	Wstępnie ustawiony
Kształt przyłącza	czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
długość całkowita L	672 mm
norma	DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [L ₃]	577 mm
Feedback	Wyzwalający
Kalibracja	O6
Kalibracja	O7
możliwość protokołowania danych	nie
sygnalizacja rozłączenia	Akustyczne
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
Technika pomiarowa	mechanicznie
Rodzaj produktu	kluczy dynamometrycznych

Akcesoria

Klucz nastawczy do momentu obrotowego Typ 1

657455 1

