



Stanowisko do pracy z materiałami niebezpiecznymi Basic Line, szerokość: 1500mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	981130 1500
GTIN	4250101189999
Klasa artykułu	96G

Opis

Wykonanie:

Solidna **konstrukcja z rur aluminiowych**. Anodowana powierzchnia o wysokiej odporności na działanie środków chemicznych.

- **Przeszkłone boki wykonane ze szkła ESG o grubości 5 mm (jednowarstwowe szkło hartowane).**
- **Monitorowanie powietrza odlotowego i oświetlenie nieoślepiające, włączane przyciskami.**
- **Gotowe do podłączenia do sieci elektrycznej, z przewodem zasilającym o dł. 5 m.**
- **Wysoka efektywność wykrywania substancji szkodliwych dzięki specjalnym, wewnętrznym kurtynom świeżego powietrza.**
- **Optymalne odprowadzanie powietrza odlotowego, odporność na chemikalia.**
- **Wylot powietrza NW250 w górnej części do połączenia z lokalną instalacją powietrza odlotowego.**
- **Z oświetleniem LED (500 luksów na powierzchni roboczej).**

Zastosowanie:

Do wszystkich prac związanych z przelewaniem, myciem i klejeniem z zastosowaniem substancji niebezpiecznych.

Stanowiska do pracy z substancjami niebezpiecznymi zapewniają w najwyższym stopniu bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników. Zapewnione jest zachowanie wymaganych

stężeń granicznych na stanowisku pracy, ponieważ powietrze nie jest zanieczyszczone parami, gazami albo zawiesinami. Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie mogą wytwarzać się wewnątrz wybuchowe mieszaniny gazów i powietrza.

Norma:

Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14 175 Teil 3 (Baumusterprüfverfahren für Abzüge, Abs. 5.4, Robustheit des Rückhaltevermögens).

w dostawie::

Bez powierzchni roboczej, zwłaszcza do ustawienia na istniejących stołach warsztatowych.

wskazówka:

Musi być podłączona instalacja powietrza odlotowego u użytkownika.

Opis techniczny

szerokość	1500 mm
wysokość	1400 mm
wysokość użytkowa	1100 mm
głębokość	750 mm
masa	139 kg
Ø wylotu powietrza	250 mm
Różnica ciśnień na wylot powietrza	1,4 mbar
wymagana ilość powietrza odlotowego	895 m ³ /h
Liczba wylotów powietrza	1
Rodzaj produktu	Stanowisko do pracy z materiałami niebezpiecznymi