

 GRIDLINE**Szafka narzędziowa kompletna GridLine z szufladami 75 kg, 20 × 20G, wys. w mm / liczba szuflad: 400/3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	930505 400/3
GTIN	4062406066321
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafka narzędziowa 24 × 24G, z szufladami 20 × 20G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Wyposażenie:

Szuflady o wysokości frontu mm

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Grubość materiału: 1,2 mm

Nośność szuflad/szufladopótek: 75 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu

Pomocnicze środki mocujące: Punch out

Regulacja wysokości co: 25 mm

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość: 400 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 600 mm
 wysokość użytkowa: 300 mm
 szerokość użytkowa szuflad: 500 mm
 głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

Opis techniczny

szerokość	600 mm
wysokość	400 mm
głębokość	600 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
masa	51 kg
wysokość użytkowa	300 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
Liczba szuflad	3
głębokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa szuflad w G	20
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Pomocnicze środki mocujące	Punch out
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfikat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	20 × 20G

Akcesoria

Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950300 75/1
Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950300 75/2
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950320 100/1
Wymiar w G 24X24	951975 24X24