

Garant**Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 12 szt., Typ: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637662 6
GTIN	4062406061302
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej **wkładce z pianki poliuretanowej** i są w każdej chwili dostępne.

Końcówki / elementy złączne wg **DIN 3122 / 3123**; **nasadki kluczy** wg **DIN 3124**. Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 – M16.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

nasadki 6-kątne: 9 szt. nr 642229 rozm. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 przedłużki: po 1 szt. nr 641029 rozm. 130; 255

1 grzechotka: nr 640025

przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

Stopień wypełnienia szuflady w G: 6x14

wysokość: 52 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 10-24 mm

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
liczba części	12

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	10-24 mm
Opakowanie	Kaseta z tworzywa ABS
długość	357 mm
szerokość	176 mm
wysokość	52 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	6×14
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642229 19
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641029 255
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ	640025
Wkładki z pianki poliuretanowej do zestawu 637662	630304 637662
Pudełka systemowe Typ 3B	630305 3B
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642229 17
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm	642229 13
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641029 130
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm	642229 18
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642229 21
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm	642229 22
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm	642229 24
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm	642229 16
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 10 mm	642229 10