


Garant**Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 32-elem., Typ: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	638012 12
GTIN	4062406061388
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

Wszystkie narzędzia są przechowywane bezpiecznie w specjalnie uformowanej **wkładce z pianki poliuretanowej** i są w każdej chwili dostępne. Z 12-kątnymi nasadkami kluczy nasadowych nr 642129.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 – M22 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 – M18.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

Nasadki: 18 szt. wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

nasadki 6-kątne,: 8 szt. nr 643229 rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Przetyczka: 1 szt. 641329

przedłużki: 3 szt. nr 641029 rozm. 75; 130; 255

przegub Cardana: 1 szt. nr 641629

Grzechotki: 1 szt. nr 640025

przechowywane w: Kasecie z tworzywa ABS

wskazówka:

Zestaw oferuje dodatkowe miejsce na 4 szt. pojemników na drobne elementy nr 951251 rozm. 2×3/1 lub 2 szt. nr 951251 rozm. 2×6/1 (nieobjęte zakresem dostawy).

Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20

wysokość: 61 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych: 8-34 mm

Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 4-14 mm

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych	8-34 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
rozwartości kluczy	metryczne
liczba części	32
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych	4-14 mm
długość	510 mm
szerokość	294 mm
wysokość	61 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8x20
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Pudełka systemowe Typ 4-1	630310 4-1
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 75 mm	641029 75
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641629 1/2
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ	640025
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641029 130
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641029 255
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm	641329 295
Pojemniki na drobne elementy easyPick Wysokość 50 mm szerokość × głębokość w G / typ 2X3/1	951251 2X3/1

Pudełka systemowe Typ 4

630305 4

Wkładki z pianki poliuretanowej do zestawu 638012

630304 638012