


Garant**Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 32-elem., Typ: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	639062 6
GTIN	4062406061395
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

Wszystkie narzędzia są przechowywane bezpiecznie w specjalnie uformowanej **wkładce z pianki poliuretanowej** i są w każdej chwili dostępne.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 – M22 oraz śrub Torx® wewn. z gwintem M5 – M14.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

Zestaw kluczy nasadowych 6-kątnych: 18 szt. nr 642229 rozm. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

nasadki 6-kątne do śrub Torx®: 8 szt. nr 643629 rozm. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Przetyczka: 1 szt. nr 641329 wielk. 295

przedłużki: 3 szt. nr 641029 rozm. 75; 125; 250

przegub Cardana: 1 szt. nr 641629 rozm. 1/2

Grzechotki: 1 szt. nr 640025 rozm. 1/2

przechowywane w: Kasecie z tworzywa ABS

wskazówka:

Zestaw oferuje dodatkowe miejsce na 4 szt. pojemników na drobne elementy nr 951251 rozm. 2x3/1 lub 2 szt. nr 951251 rozm. 2x6/1 (nieobjęte zakresem dostawy).

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
rozwartości kluczy	metryczne
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	8-34 mm
liczba części	32
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
długość	510 mm
szerokość	294 mm
wysokość	61 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8x20
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 8 mm	642229 8
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 30 mm	642229 30
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642229 21
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 15 mm	642229 15
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641029 130
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 32 mm	642229 32
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641629 1/2
Pudełka systemowe Typ 4-1	630310 4-1
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm	642229 22
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ	640025
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 10 mm	642229 10
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm	642229 24

Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX30	643629 TX30
Pojemniki na drobne elementy easyPickWysokość 50 mm szerokość × głębokość w G / typ 2X3/1	951251 2X3/1
Wkładki z pianki poliuretanowej do zestawu 639062	630304 639062
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarłość klucza 12 mm	642229 12
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarłość klucza 18 mm	642229 18
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarłość klucza 13 mm	642229 13
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarłość klucza 19 mm	642229 19
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX60	643629 TX60
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarłość klucza 14 mm	642229 14
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarłość klucza 34 mm	642229 34
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641029 255
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm	641329 295
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX25	643629 TX25
Pudełka systemowe Typ 4	630305 4
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarłość klucza 17 mm	642229 17
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX40	643629 TX40
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX55	643629 TX55
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX27	643629 TX27
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarłość klucza 11 mm	642229 11
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 75 mm	641029 75
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx® TX45	643629 TX45
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarłość klucza 27 mm	642229 27
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwarłość klucza 16 mm	642229 16
	643629 TX50

Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala profil Torx®
TX50
