

Garant GRIDLINE

Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg, 20×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 800/6**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931005 800/6
GTIN	4062406062408
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 24×28G, z szufladami 20×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami co 25mm (szuflady o wysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szaf należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Opis techniczny

wysokość frontu szuflady	50 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm

wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	125 mm
wysokość frontu szuflady	250 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
liczba drzwi	0
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
Liczba szuflad	6
szerokość	600 mm
wysokość użytkowa	700 mm
wysokość	800 mm
masa	104 kg
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
wysokość użytkowa szuflad	700 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×24
głębokość	700 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×24G

Rodzaj produktu

Szafa narzędziowa

Akcesoria

Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931043 100
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 50 mm	931043 50
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	931043 125
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	931043 300
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931043 75
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Obudowa szafy narzędziowej do szuflad wysokość 800 mm	931035 800