

GRIDLINE

Wózek montażowy do szuflad, 20 × 24G, wys. w mm / liczba szuflad: 860/0**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931027 860/0
GTIN	4062406062460
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Do wyposażenia szufladami 20 × 24G.

Wózek montażowy 24 × 28G z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuteranowym, koła skrętne z hamulcem. Z 4 stron podwyższona krawędź, mata z gumy rowkowanej i uchwyty do pchania z tworzywa 2-komponentowego Haptoprene®. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

wskazówka:

Szuflady można wyposażyć wyłącznie w nr 931046 lub nr 931048 (z indywidualną blokadą wysuwu obsługiwaną jedną ręką).

Grubość materiału: 1,2 mm

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu

Regulacja wysokości co: 25 mm

Zamek patentowy: modułowa wkładka

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 885 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 700 mm
 wysokość użytkowa: 600 mm
 wysokość bloku szuflad: 700 mm
 Nośność maksymalna: 600 kg

Opis techniczny

Nośność maksymalna	470 kg
szerokość	600 mm
wysokość bloku szuflad	700 mm
wysokość użytkowa	600 mm
masa	54 kg
Ø koła	125 mm
wysokość	885 mm
głębokość	700 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	20 × 24G

Akcesoria

Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm	931046 250
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	931046 150
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	931046 300
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931046 75

Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	931046 200
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931046 100
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 50 mm	931046 50
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	931046 125
Blendy systemu zamykania do GridLine typ HU21	914227 HU21
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X24	951910 20X24
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 20X24	951885 20X24
Mata do szuflad Wymiar w G 20X24	951830 20X24