

Garant GRIDLINE

**Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg, wys. w mm / liczba szuflad:  
1500/15****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931105 1500/15
GTIN	4062406062705
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafka narzędziowa 30 × 28G, z szufladami 26 × 24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 150

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

**wskazówka:**

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×24

wysokość: 1500 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 1400 mm

szerokość użytkowa szuflad: 650 mm

głębokość użytkowa szuflad: 600 mm

## Opis techniczny

szerokość użytkowa szuflad	650 mm
głębokość	700 mm
masa	269 kg
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
szerokość	750 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość użytkowa szuflad w G	24
wysokość użytkowa	1400 mm
wkładka gumowa rowkowana z podwyższoną krawędzią z 3 stron	nie
Liczba szuflad	15
wysokość	1500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	26
ComfortClose	nie
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopólek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26×24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

## Akcesoria

Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950500 75/1
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 28G, Wysokość 100 mm Szerokość obudowy w G 30	958085 30
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950520 75/1
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 28G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 30	958086 30
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950520 100/1
Cokół o głębokości 28G, Wysokość 50 mm Szerokość obudowy w G 30	958080 30
Zestaw wkładek korytkowych Wysokość frontu szuflady / typ 50/1	950510 50/1
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 30X28	951980 30X28
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 30X28	951985 30X28
Błat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem Wymiary w G 30X28	951970 30X28
Maty z rowkowanej maty gumowej Wymiar w G 30X28	951975 30X28
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931163 75
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931163 100
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	931163 125
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 50 mm	931163 50
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm	931163 250
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	931163 300
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	931163 200
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	931163 150
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 26X24	951910 26X24
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 26X24	951885 26X24

Mata do szuflad Wymiar w G 26X24	951830 26X24
Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 7	952048 7
Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 8	952083 8
Asortyment pilników warsztatowych liczba narzędzi 7	952263 7
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką liczba narzędzi 11	952365 11
Zestawy kluczy oczkowo - płaskich liczba narzędzi 19	952452 19
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 11	952523 11
Zestawy kluczy oczkowych 2 - stronnych liczba narzędzi 11	952525 11
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 12	952535 12
Zestaw kluczy nasadowych liczba narzędzi 9	952625 9
Zestaw kluczy nasadowych liczba narzędzi 12	952752 12
Zestaw wkrętek 6-kątnych z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 9	953035 9
Zestaw wkrętek do Torx® liczba narzędzi 9	953115 9
Zestaw wkrętek do śrub Torx® z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 9	953120 9
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 11	953201 11
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 31	953201 31
Zestaw wkrętek z uchwytem poprzecznym do wkrętów Torx® liczba narzędzi 15	953285 15
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 10	953370 10
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 9	953372 9
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 17	953551 17
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953857 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/2 i 1/4 cala liczba narzędzi 41	953860 41
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954231 5
Zestaw wkrętek, całkowicie izolowanych liczba narzędzi 9	954495 9
Asortyment dla elektryków, całkowicie izolowany liczba narzędzi 12	954585 12

Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954672 3
Zestaw akcesoriów warsztatowych liczba narzędzi 9	954986 9
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954987 8
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg	950180 75