

 GRIDLINE

## Obudowa szafki narzędziowej GridLine do szuflad, 20 × 24G, wysokość: 400 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	931035 400
GTIN	4062406062477
Klasa artykułu	9GK

### Opis

#### Wykonanie:

Obudowa szafki narzędziowej 24 × 28G, pasująca do szuflad 20 × 24G. Do mocowania szuflad co 25 mm. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

#### Pasuje do :

Szuflady nr 931043, 931045, 931046, 931048.

#### Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy**.

#### wskazówka:

Przy dobieraniu obudowy szafki narzędziowej należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu.

Grubość materiału: 1,2 mm

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu

Pomocnicze środki mocujące: Punch out

Regulacja wysokości co: 25 mm

Zamek patentowy: modułowa wkładka

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 400 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 700 mm

szerokość w G: 24

głębokość w G: 28

wysokość użytkowa: 300 mm

## Opis techniczny

szerokość	600 mm
głębokość	700 mm
wysokość użytkowa	300 mm
masa	23 kg
wysokość	400 mm
głębokość w G	28
szerokość w G	24
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Pomocnicze środki mocujące	Punch out
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfi kat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	20 × 24G

## Akcesoria

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	931043 300
Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	931045 300
Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm	931043 250
Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931045 75
	931045 100

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm

931045 200

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm

931043 75

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm

931043 125

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm

931045 125

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm

931045 250

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm

931043 100

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm

931045 150

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm

931043 200

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm

931043 150

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 50 mm

931043 50