

Garant GRIDLINE

**Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg, 26×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 1000/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931105 1000/8
GTIN	4062406062590
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 30×28G, zszufladami 26×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 150, 150

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

**Opis techniczny**

szerokość użytkowa szuflad w G	26
wysokość	1000 mm

Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26x24
masa	162 kg
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
wysokość użytkowa	900 mm
ComfortClose	nie
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
liczba drzwi	0
wkładka gumowa rowkowana z podwyższoną krawędzią z 3 stron	nie
szerokość	750 mm
wysokość użytkowa szuflad	900 mm
głębokość	700 mm
Liczba szuflad	8
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu

Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26x24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

## Akcesoria

Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931163 100
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	931163 150
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931163 75
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Obudowa szafy narzędziowej do szuflad wysokość 1000 mm	931155 1000