

Garant GRIDLINE

**Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg, 26×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 1250/7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931105 1250/7
GTIN	4062406062637
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 30×28G, zszufladami 26×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75, 100, 150, 200, 250, 300

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

**Opis techniczny**

Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
liczba drzwi	0

szerokość użytkowa szuflad w G	26
wysokość	1250 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
wysokość użytkowa szuflad	1150 mm
wkładka gumowa rowkowana z podwyższoną krawędzią z 3 stron	nie
głębokość	700 mm
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
ComfortClose	nie
Liczba szuflad	7
masa	166 kg
wysokość użytkowa	1150 mm
szerokość	750 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
wysokość frontu szuflady	200 mm
wysokość frontu szuflady	250 mm
wysokość frontu szuflady	300 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbroyenia	tak
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm

Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26x24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

## Akcesoria

Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931163 75
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	931163 150
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	931163 200
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	931163 300
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm	931163 250
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931163 100
Obudowa szafy narzędziowej do szuflad wysokość 1250 mm	931155 1250