

 GRIDLINE

Obudowa szafki narzędziowej GridLine do szuflad, 26 × 24G, wysokość: 700 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	931155 700
GTIN	4062406063092
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Obudowa szafki narzędziowej 30 × 28G, pasująca do szuflad 26 × 24G. Do mocowania szuflad co 25 mm. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Pasuje do :

Szuflady nr 931163, 931165, 931166, 931168.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Przy dobieraniu obudowy szafki narzędziowej należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu.

Grubość materiału: 1,2 mm

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu

Pomocnicze środki mocujące: Punch out

Regulacja wysokości co: 25 mm

Zamek patentowy: wkładka modułowa

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 700 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 700 mm

szerokość w G: 30
 głębokość w G: 28
 wysokość użytkowa: 600 mm

Opis techniczny

wysokość użytkowa	600 mm
szerokość	750 mm
głębokość	700 mm
masa	35 kg
wysokość	700 mm
głębokość w G	28
szerokość w G	30
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Pomocnicze środki mocujące	Punch out
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfikat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	26 x 24G

Akcesoria

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931165 75
Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm	931163 250
Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	931163 150
	931163 200

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm

931163 125

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 50 mm

931163 50

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm

931163 100

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm

931165 100

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm

931165 300

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm

931165 150

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm

931165 200

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm

931165 250

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm

931165 125

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm

931163 300

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm

931163 75