

Garant GRIDLINE

**Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg, wys. w mm / liczba szuflad:
1000/7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931305 1000/7
GTIN	4062406063528
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafka narzędziowa 40 × 28G, z szufladami 36 × 24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 36×24

wysokość: 1000 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 900 mm

szerokość użytkowa szuflad: 900 mm

głębokość użytkowa szuflad: 600 mm

Opis techniczny

wysokość użytkowa	900 mm
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
masa	181 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×24
głębokość	700 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	36
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Liczba szuflad	7
głębokość użytkowa szuflad w G	24
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
wysokość	1000 mm
szerokość	1000 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	36×24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

Akcesoria

Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick
Wysokość frontu szuflady / typ 75/1

950550 75/1

Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 28G, Wysokość 100 mm Szerokość obudowy w G 40	958085 40
Cokół o głębokości 28G, Wysokość 50 mm Szerokość obudowy w G 40	958080 40
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950570 100/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950570 75/1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/1	950550 50/1
Zestaw wkładek korytkowych Wysokość frontu szuflady / typ 50/1	950560 50/1
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 28G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 40	958086 40
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/1	950570 125/1
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 40X28	951980 40X28
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 40X28	951985 40X28
Błat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem Wymiary w G 40X28	951970 40X28
Maty z rowkowanej maty gumowej Wymiar w G 40X28	951975 40X28
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931353 75
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 50 mm	931353 50
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	931353 300
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm	931353 250
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	931353 200
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	931353 150
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	931353 125
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931353 100
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Mata do szuflad Wymiar w G 36X24	951830 36X24
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 36X24	951885 36X24

Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 36X24	951910 36X24
Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 7	952048 7
Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 8	952083 8
Asortyment pilników warsztatowych liczba narzędzi 7	952263 7
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką liczba narzędzi 11	952365 11
Zestawy kluczy oczkowo - płaskich liczba narzędzi 19	952452 19
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 11	952523 11
Zestawy kluczy oczkowych 2 - stronnych liczba narzędzi 11	952525 11
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 12	952535 12
Zestaw kluczy nasadowych liczba narzędzi 9	952625 9
Zestaw kluczy nasadowych liczba narzędzi 12	952752 12
Zestaw wkrętek 6-kątnych z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 9	953035 9
Zestaw wkrętek do Torx® liczba narzędzi 9	953115 9
Zestaw wkrętek do śrub Torx® z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 9	953120 9
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 11	953201 11
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 31	953201 31
Zestaw wkrętek z uchwytem poprzecznym do wkrętów Torx® liczba narzędzi 15	953285 15
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 10	953370 10
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 9	953372 9
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 17	953551 17
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953857 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/2 i 1/4 cala liczba narzędzi 41	953860 41
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954231 5
Zestaw wkrętek, całkowicie izolowanych liczba narzędzi 9	954495 9
Asortyment dla elektryków, całkowicie izolowany liczba narzędzi 12	954585 12

Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954672 3
Zestaw akcesoriów warsztatowych liczba narzędzi 9	954986 9
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954987 8
Szufłady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szufłady 75 kg	950180 75