

 GRIDLINE**Wózek montażowy do szuflad, 36×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 860/0****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931327 860/0
GTIN	4062406063696
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Do wyposażenia szufladami 36 × 24G.

Wózek montażowy 40 × 28G z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem polieteranowym, koła skrętne z hamulcem. Z 4 stron podwyższona krawędź, mata z gumy rowkowanej i uchwyty do pchania z tworzywa 2-komponentowego Haptoprene®. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

wskazówka:

Szuflady można wyposażyć wyłącznie w nr 931354 lub nr 931356 (z indywidualną blokadą wysuwu obsługiwaną jedną ręką).

Grubość materiału: 1,2 mm

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu

Regulacja wysokości co: 25 mm

Zamek patentowy: modułowa wkładka

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 885 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 600 mm

wysokość bloku szuflad: 700 mm
 Nośność maksymalna: 600 kg

Opis techniczny

masa	76 kg
głębokość	700 mm
wysokość bloku szuflad	700 mm
Nośność maksymalna	400 kg
wysokość użytkowa	600 mm
wysokość	885 mm
szerokość	1000 mm
Ø koła	125 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×24G

Akcesoria

Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	931354 300
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931354 75
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 50 mm	931354 50
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	931354 125
	931354 250

Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm

Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm

931354 100

Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm

931354 200

Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm

931354 150

Mata do szuflad Wymiar w G 36X24

951830 36X24

Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 36X24

951885 36X24

Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 36X24

951910 36X24