

 GRIDLINE**Szuflada GridLine, 200 kg, 36 × 20G, szuflady o wysokości frontu: 125 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	930745 125
GTIN	4062406064211
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Wycięcia do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

Nośność 200 kg.

Pasuje do :

Obudowy szafek narzędziowych 40 × 24G nr 930735.

w dostawie::

Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

Grubość materiału: 1,2 mm

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

Nośność szuflad/szufladopótek: 200 kg

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 36 × 20

wysokość użytkowa: 100 mm

szerokość użytkowa szuflad: 900 mm

głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

szerokość użytkowa szuflad w G: 36

głębokość użytkowa szuflad w G: 20

masa: 17 kg

Opis techniczny

Nośność szuflad/szufladopótek	200 kg
wysokość użytkowa	100 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	36
masa	17 kg
głębokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36 × 20
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certifikat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	36 × 20G

Akcesoria

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 125/2	950420 125/2
Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950400 75/2
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 125/1	950420 125/1
Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/3	950400 75/3
Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950400 75/1