

 GRIDLINE**Szuflada GridLine, 200 kg, 20 × 24G, szuflady o wysokości frontu: 75 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931045 75
GTIN	4062406064716
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Wycięcia do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

Nośność 200 kg.

Pasuje do :

Obudowy szafek narzędziowych 24 × 28G nr 931035.

w dostawie::

Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

Grubość materiału: 1,2 mm

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

Nośność szuflad/szufladopótek: 200 kg

Blokada wysuwu jednej szuflady: Obsługa jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20 × 24

wysokość użytkowa: 50 mm

szerokość użytkowa szuflad: 500 mm

głębokość użytkowa szuflad: 600 mm

szerokość użytkowa szuflad w G: 20

głębokość użytkowa szuflad w G: 24

masa: 12 kg

Opis techniczny

Blokada wysuwu jednej szuflady	Obsługa jednoręczna
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20 × 24
wysokość użytkowa	50 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
masa	12 kg
Nośność szuflad/szufladopółek	200 kg
szerokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfi kat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	20 × 24G

Akcesoria

Asortyment korytek GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 50/2	950460 50/2
Asortyment korytek GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 50/1	950460 50/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/3	950470 75/3
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950470 75/1
Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950450 75/2
	950470 75/2

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/2

Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine
Wysokość frontu szuflady / typ 75/3

950450 75/3

Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine
Wysokość frontu szuflady / typ 75/1

950450 75/1