

Garant GRIDLINE

**Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg, 36×20G, wys. w mm / liczba szuflad: 1500/9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	930705 1500/9
GTIN	4062406065621
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 40×24G, zszufladami 36×20G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 100, 100, 100, 100, 150, 150, 200, 250, 250

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

**Opis techniczny**

Liczba szuflad	9
liczba drzwi	0

wysokość użytkowa	1400 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
wysokość frontu szuflady	200 mm
wysokość frontu szuflady	250 mm
wysokość frontu szuflady	250 mm
głębokość	600 mm
wysokość użytkowa szuflad	1400 mm
masa	224 kg
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
wysokość	1500 mm
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
szerokość	1000 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×20
głębokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa szuflad w G	36
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	36x20G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

## Akcesoria

Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	930743 150
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Obudowa szafy narzędziowej do szuflad wysokość 1500 mm	930735 1500
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	930743 100
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	930743 200
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm	930743 250