

Garant GRIDLINE

**Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg, wys. w mm / liczba szuflad:
1500/11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	930705 1500/11
GTIN	4062406065645
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafka narzędziowa 40 × 24G, z szufladami 36 × 20G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 100, 100, 100, 100, 125, 150, 150, 200, 250

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 36×20

wysokość: 1500 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 600 mm

wysokość użytkowa: 1400 mm

szerokość użytkowa szuflad: 900 mm

głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

Opis techniczny

głębokość	600 mm
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość	1000 mm
Liczba szuflad	11
masa	246 kg
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
wysokość użytkowa	1400 mm
wysokość	1500 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×20
głębokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa szuflad w G	36
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	36×20G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

Akcesoria

Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 24G,
Wysokość 100 mm Szerokość obudowy w G 40

958065 40

Cokół o głębokości 24G, Wysokość 50 mm Szerokość obudowy w G 40	958060 40
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950420 100/1
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 24G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 40	958066 40
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950420 75/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/1	950420 125/1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/1	950400 50/1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950400 75/1
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 40X24	951980 40X24
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 40X24	951985 40X24
Błat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem Wymiary w G 40X24	951970 40X24
Maty z rowkowanej maty gumowej Wymiar w G 40X24	951975 40X24
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	930743 75
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 50 mm	930743 50
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	930743 100
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	930743 150
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	930743 300
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	930743 125
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm	930743 250
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	930743 200
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 36X20	951910 36X20
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 36X20	951885 36X20
Mata do szuflad Wymiar w G 36X20	951830 36X20

Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 6	952073 6
Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 7	952078 7
Zestaw pilników warsztatowych liczba narzędzi 5	952215 5
Asortyment pilników warsztatowych liczba narzędzi 10	952218 10
Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 10	952422 10
Zestawy kluczy oczkowych z grzechotką liczba narzędzi 10	952425 10
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 19	952428 19
Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 10	952432 10
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 19	952435 19
Klucze oczkowe z grzechotką - zestaw JOKER liczba narzędzi 11	952440 11
Zestawy kluczy oczkowych 2 - stronnych liczba narzędzi 8	952443 8
Zestawy kluczy oczkowych 2 - stronnych liczba narzędzi 11	952447 11
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20	952505 20
Zestaw kluczy fajkowych liczba narzędzi 14	952651 14
Zestaw kluczy nasadowych liczba narzędzi 9	952654 9
Zestaw wkrętek 6-kątnych z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 7	952921 7
Zestaw wkrętek 6-kątnych z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 7	952926 7
Zestaw wkrętek 6-kątnych potrójnych liczba narzędzi 8	952931 8
Wkrętaki do wkrętów Torx® i 6-kątnych liczba narzędzi 15	953181 15
Wkrętaki do śrub Torx® z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 9	953185 9
Wkrętaki do wkrętów Torx® i 6-kątnych liczba narzędzi 14	953190 14
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 13	953431 13
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 10	953435 10
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 11	953438 11
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 9	953441 9
Zestawy wkrętek liczba narzędzi 11	953444 11

Wkrętaki do pobijania liczba narzędzi 8	953447 8
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953521 10
Asortyment kluczy nasadowych 3/8 cala liczba narzędzi 37	953741 37
Asortyment kluczy nasadowych 1/4 cala liczba narzędzi 46	953744 46
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 30	953747 30
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 30	953751 30
Zestaw uzupełniający 1/2 cala liczba narzędzi 23	953754 23
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953821 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39
Zestaw kluczy dynamometrycznych 60 Nm 3/8" liczba narzędzi 22	953961 22
Zestaw kluczy dynamometrycznych 120 Nm 1/2" liczba narzędzi 23	953966 23
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954201 5
Zestaw kluczy nastawnych liczba narzędzi 5	954204 5
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954207 5
Zestaw precyzyjnych szczypiec do pierścieni osadczych liczba narzędzi 8	954210 8
Zestaw precyzyjnych szczypiec do pierścieni osadczych liczba narzędzi 8	954214 8
Zestawy szczypiec precyzyjnych do pierścieni osadczych wewn. liczba narzędzi 8	954217 8
Zestawy szczypiec precyzyjnych do pierścieni osadczych zewn. liczba narzędzi 8	954220 8
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Zestaw kluczy nasadowych, całkowicie izolowanych liczba narzędzi 7	954532 7
Zestaw szczypiec, całkowicie izolowanych liczba narzędzi 5	954537 5
Zestaw szczypiec, całkowicie izolowanych liczba narzędzi 5	954539 5
Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954665 3

Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954690 3
Zestaw akcesoriów warsztatowych liczba narzędzi 26	954785 26
Zestaw nożyc liczba narzędzi 5	954883 5
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954890 8
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg	950180 75