

Garant GRIDLINE

Nadstawka z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 750mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940013 750
GTIN	4062406067151
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 20x20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

szerokość	500 mm
wysokość użytkowa	595 mm
Liczba półek	1
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
ComfortClose	nie
masa	28 kg
Uchwyt do pozycjonowania	zewnątrznego
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
wysokość	750 mm
głębokość	500 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, przeszklone
głębokość w G	20
szerokość w G	20
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	nadstawka
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G
szuflady o wysokości frontu 150 mm

940640 150

940501 750/800

Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 750/800 mm

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F

940559 F

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 75 mm

940640 75

Półki do szaf / przegród o szerokości w G 20

940550 20

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 100 mm

940640 100

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 200 mm

940640 200

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 125 mm

940640 125

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11

914226 GP11

Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 20

940552 20

Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 20

940560 20