

Garant GRIDLINE

Nadstawka z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 1000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940053 1000
GTIN	4062406067526
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 30x20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

szerokość	750 mm
głębokość	500 mm
ComfortClose	nie
wysokość	1000 mm
Liczba półek	2
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, przeszklone
Uchwyt do pozycjonowania	zewnątrznego
masa	48 kg
wysokość użytkowa	845 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość w G	20
szerokość w G	30
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	nadstawka
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine zdrzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G do szaf o wysokości 1000/1250 mm

940510 1000/1250

Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30	940560 30
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F	940559 F
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30	940590 30
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30	940550 30
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 900/1000 mm	940501 900/1000
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30	940552 30