


Garant GRIDLINE

Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 30G, 26×24G, szuflady o wysokości frontu: 100 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	942570 100
GTIN	4062406067748
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szuflady do montażu w szafach o dużej pojemności / wzmocnionych z **drzwiami skrzydłowymi** GridLine.

Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Nowoczesna koncepcja szuflad do optymalnego wyposażenia w przegródki i pojemniki.

Pasuje do :

Szafy nr 941001 – 941033, nr 942301 – 942323, nr 942701 – 942723, nr 942802 – 942824.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

wskazówka:

rozm. 30 i rozm. 40 pasują do szaf o szerokości 60G i 80G, ponieważ mają one 2 komory.

Szuflady nie nadają się do szaf z drzwiami przesuwными.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość użytkowa: 75 mm

szerokość użytkowa szuflad: 650 mm

głębokość użytkowa szuflad: 600 mm

szerokość użytkowa szuflad w G: 26

głębokość użytkowa szuflad w G: 24

masa: 7 kg

Opis techniczny

masa	7 kg
wysokość użytkowa	75 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	26
głębokość użytkowa szuflad w G	24
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność szuflad/szufladopólek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×24G
Rodzaj produktu	Szuflady do szafek o dużej pojemności i szaf wzmocnionych

Aksesoria

Mata do szuflad Wymiar w G 26X24	951830 26X24
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 26X24	951885 26X24
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 26X24	951910 26X24