

Garant GRIDLINE

**Nadstawka z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 1000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940133 1000
GTIN	4062406069162
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 50×20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

**w dostawie::**

Szafa razem z półkami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

**Opis techniczny**

wysokość	1000 mm
----------	---------

ComfortClose	nie
Uchwyt do pozycjonowania	zewnątrznego
wysokość użytkowa	845 mm
masa	89 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
szerokość	1250 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Liczba półek	2
głębokość	500 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, przeszklone
głębokość w G	20
szerokość w G	50
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	nadstawka
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

## Akcesoria

Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 50	940560 50
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 50	940590 50
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 50	940552 50

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine  
zdrzwiami skrzydłowymi, szerokość 50G do szaf  
o wysokości 1000/1250 mm

940512 1000/1250

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine  
zdrzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G do szaf  
o wysokości 1000/1250 mm

940510 1000/1250

Półki do szaf / przegród o szerokości w G 50

940550 50

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F

940559 F